



IMF18-12NPONC0S

IMF

電感式近接開關

SICK
Sensor Intelligence.



圖示僅供參考



訂購資訊

型號	貨號
IMF18-12NPONC0S	1076667

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IMF

詳細技術資料

特徵

結構型式	圓柱型螺紋結構
外殼結構	標準
螺紋尺寸	M18 x 1
直徑	Ø 18 mm
檢測範圍S _n	12 mm
固定的檢測範圍S _a	9.72 mm
金屬材質上的安裝	非齊平式
開關頻率	1,000 Hz
連接類型	M12, 4-Pin公接頭 ¹⁾
開關輸出	PNP
輸出功能	常閉
電氣規格	DC 3導線
IP等級	IP68 ²⁾ IP69K ³⁾
特殊特徵	抗清潔劑性, 視覺化調整指示器
特殊應用	衛生與潮濕區域, 惡劣的使用條件

¹⁾ 配備鍍金接頭.

²⁾ 按照EN 60529標準.

³⁾ 按照ISO 20653:2013-03標準.

機械/電氣

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘漣波	$\leq 10 \%$
電壓降	$\leq 2 \text{ V}^{1)}$
耗電量	10 mA ²⁾
遲滯	3 % ... 20 %
可重複性	$\leq 2 \%$ ^{3) 4)}
溫度漂移 (S _r)	$\pm 10 \%$
EMC	按照EN 60947-5-2標準
持續電流I _a	$\leq 200 \text{ mA}$
短路保護	✓
極性反向保護	✓
脈衝突波保護	✓
耐衝擊性與耐震性	100 g / 2 ms / 500 迴圈; 150 g / 1 Mio 迴圈; 10 Hz...55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g
工作環境溫度	-40 °C ... +100 °C
外殼材質	不鏽鋼V4A, DIN 1.4404 / AISI 316L
感測面材質	塑膠, LCP
外殼長度	65 mm
可用的螺紋長度	39 mm
最大鎖緊扭力	Typ. 90 Nm
供貨範圍	固定螺母, 不鏽鋼V4A (2 x)
防護等級	II ⁵⁾
UL文件號	E181493

1) I_a max時.

2) 無負載.

3) U_b與T_a恒定.4) S_r.

5) 額定電壓DC 50 V.

安全相關參數

MTTF _D	1,971 年
DC _{avg}	0%

衰減係數

提示	該值作為參考值, 可能略有變化
不鏽鋼 (V2A)	約 0.7
鋁 (Al)	約 0.43
銅 (Cu)	約 0.37
黃銅 (Ms)	約 0.43

安裝提示

備註	相關圖片請參見“安裝提示”
A	18 mm


B	45 mm
C	18 mm
D	36 mm
E	12 mm
F	96 mm

分類

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101
ECl@ss 8.0	27270101
ECl@ss 8.1	27270101
ECl@ss 9.0	27270101
ECl@ss 10.0	27270101
ECl@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


安裝提示

非齊平式內裝




連接示意圖

Cd-008




特性曲線

反應曲線




調節選項

調整指示器



尺寸圖 (尺寸 (mm))

IMF18, 非齊平式



推薦配件

其他設備結構與配件 → www.sick.com/IMF

	簡要說明	型號	貨號
萬用型夾緊系統			
	萬用夾具板N06N, M18, 不鏽鋼1.4571 (平板), 不鏽鋼1.4408 (夾具), 萬用夾具 (5322627), 安裝材料	BEF-KHS-N06N	2051622
固定角鋼與安裝板			
	M18感測器的安裝板, 不鏽鋼, 無安裝材料	BEF-WG-M18N	5320948
	M18感測器的安裝支架, 不鏽鋼, 無安裝材料	BEF-WN-M18N	5320947
插頭與電纜線			
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-G02MRN	6058291
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-G05MRN	6058476
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎式, 附LED B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2), 只適用於PNP感測器	DOL-1204-L02MRN	6058482
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎式, 附LED B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2), 只適用於PNP感測器	DOL-1204-L05MRN	6058483

	簡要說明	型號	貨號
  	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-W02MRN	6058474
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 浮動導線 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DOL-1204-W05MRN	6058477
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DSL-1204-B02MRN	6058502
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 彎角式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DSL-1204-B05MRN	6058503
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 2 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DSL-1204-G02MRN	6058499
	A接頭: 母接頭, M12, 4-Pin, 直式 B接頭: 公接頭, M12, 4-Pin, 直式 電纜線: PP, 無屏蔽, 5 m 本產品具備化學清潔劑普遍抗性 (參見ECOLAB) 與其他例如H2O2、CH2O2的抗性。在長期安裝前請檢查對所用清潔劑的材料抗性。 , 耐受乳酸和雙氧水 (H2O2)	DSL-1204-G05MRN	6058500

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com