

ITV1000/2000/3000, Régulateur électropneumatique ITV2050-31F2L

Fiche technique

- Plage de pression : 0.005 à 0.9 MPa
- Débit maximum : 4000 l/min (ANR)
- Tailles d'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Protocoles de communication : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.







Electro-pneumatic regulator

Standard Specifications

Modèle	20 (1500 L/min)
Plage de pression	5 (0.005 à 0.9 MPa)
Tension	0 (24 VCC)
Signal d'entrée	3 (Type tension 0~10 VCC)
Sortie du moniteur	1 (Sortie analogique 1~5 VCC)
Taraudage	F (G [PF])
Orifice	2 [1/4 (2000, 3000)]
Accessoire	Sans
Connecteur du câble	L (Modèle à angle droit 3 m)
Unité d'affichage de la pression	MPa
Options	Sans
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	0 °C
Normes	CE
Classe de protection avec connecteur	IP65
Débit de l'échappement secondaire	1500 NI/min

Pression d'utilisation min.	Set pressure +0.1 MPa
Précision	$\pm 2\%$ F.S. ± 1 digit
Signal de sortie analog.	1 à 5 VDC (impédance de sortie : Environ 1 k Ω), Précision de sortie: Dans une plage de 6% (E.M.)
Poids	0.530 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue	ITV-G_FR.pdf
Déclaration de conformité	DoC_ITVx_TF00023-B.pdf newDoC_ITV2_TF1Y002EN.pdf newDoC_ITV2000_3000_TF1Y106EN.pdf newDoC_ITV2000_3000_TF1V093EN.pdf
Manuels d'installation	IM_ITV2-IO_SMY17FR.pdf IM_ITV2-IL-TF2Z014EN.pdf IMM_ITV3000_54GB-A.PDF IM_ITV2-IL-TF2Z014FR.pdf IMM_ITV3000_54FR-B.PDF IM_ITV2-IO_SMY17EN.pdf IMM_ITVx_TF112FR.pdf IMM_ITVx_TF112GB-A.pdf
Operation manuals	OM_ITV2_CC-Link_EN-B.pdf OM_ITV2_OM00068EN-C.pdf om_itv000_om005en-e.pdf OM_ITV2_RS-232C_EN.pdf OM_ITV2_DeviceNet_EN-C.pdf OM_ITV2_OM00109EN-C.pdf OM_ITV2_PROFIBUS-DP_EN-A.pdf OM_ITV2_OM00112EN-C.pdf