Scheda prodotto
Caratteristiche

MUR35036
Socket with frame, Mureva Styl, pin earth, flash, anthracite

Presentazione

Gamma	Mureva Styl
Gamma prodotto	Mureva
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Configurazione poli di uscita	2P + E
Descrizione presa standard	Pin earth
Outlet standard deviation	Francese
Colore	Antracite

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso Parete
Numero di prese	1
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	Ottone PP (polipropilene) PC (policarbonato)
Tipologia fissaggio	Con viti
Capacità di connessione a serraggio	1...2.5 mm² per rigido cavi 1...2.5 mm² per A trefolo cavi 1...2.5 mm² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Altezza	83 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	46 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Presa standard	CEE 7/5
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Marchi qualità	NF
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5…40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25…55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio