


MM511N



Disjoncteur moteur 3P 10-16A ; 4/7.5 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Hauteur	140 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	3
Type de tension d'alimentation	AC

Connectivité

Connection type control aux contact	Borne à vis

Equipement

Plombable	Non
Equipé d'un contact de signalisation	Non
Avec protection thermique	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Installation, montage

Montage	Rail DIN

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification