



### Presentazione

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Gamma prodotto          | Odace                 |
| Tipo prodotto           | Rocker centre plate   |
| Applicazione            | Switch                |
| Tipo di imballo         | Sacchetto in plastica |
| Quantità per confezione | Set da 10             |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo          | Incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numero di interruttori         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipologia fissaggio            | Fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale                      | Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra copertura                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diametro                       | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondità                     | 8,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso netto                     | 0,003 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canale mirato                  | Professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza agli agenti chimici | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Ambiente

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -5...50 °C                  |
| Temperatura ambiente      | 5...45 °C                   |
| Norme di riferimento      | EN 60669-1<br>2006/95/EEC   |
| Certificazioni prodotto   | LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF |
| Grado di protezione IK    | IK04                        |
| Grado di protezione ip    | IP21 D                      |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                   |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                      |
| REACH free of SVHC          | Sì                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>         |
| Toxic heavy metal free      | Sì                                                       |
| Mercury free                | Sì                                                       |
| RoHS exemption information  | <a href="#">Sì</a>                                       |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>            |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>          |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |