

Hoja de características del producto

AM1EC200

carril de fijación preformado

Características



Principal

| | |
|---|---|
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorios de montaje |
| Accesorio/Tipo de componente | Notched uprights |
| Descripc. del accesorio de armario | Perfil montaje dentado |
| Cantidad por juego | Set de 2 Juego de 4 |
| Componente de arrancador estrella | Perfiles de montaje Montantes rectos |

Complementario

| | |
|--------------------------------|---|
| Estilo de conjunto | Para montaje |
| Profundidad | 25 mm |
| Altura | 0 mm 2000 mm |
| Centros de fijación horizontal | 1550 mm |
| Longitud | 2000 mm |
| Material | Acero revest. con cromato de zinc |
| Potencia del motor en kW | 100 kW 110 kW 160 kW 185 kW 200 kW 220 kW 250 kW 280 kW 315 kW 375 kW 90 kW |
| Tipo de arranque motor | Arrancadores en estrella-triángulo |
| Número de dispositivos | 2 1 |
| Compatibilidad del producto | Para cofret de 1600 mm de altura Para cofret de 1600 mm de altura |
| Peso del producto | 2,4 kg 2.98 kg |
| Tipo de carril | Dentado |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tratamiento de superficie | Cromado zinc |
| Grosor | 2 mm |
| Centros de fijación verticales | 1500 mm |
| Anchura | 0 mm 1600 mm 40 mm |

Garantía contractual

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|