

# PH 2,5/ 4 - 电缆外壳

3209714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209714>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆外壳， 针距: 20.8 mm， 深度: 36.8 mm， 宽度: 20.8 mm， 高度: 19.9 mm， 位数: 4， 颜色: 灰色

## 优势

- 安装时不损针距
- 坚固的电缆外壳，用于连接电缆上的固线夹
- 标记插头的其他方法

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3209714          |
| 包装单位       | 50 pc            |
| 最小订货量      | 50 pc            |
| 销售关键代码     | BE224Z           |
| 产品关键代码     | BE224Z           |
| 目录页面       | 页码366 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4046356366915    |
| 单件重量（含包装）  | 6.18 g           |
| 单件重量（不含包装） | 6.174 g          |
| 原产地        | PL               |

# PH 2,5/ 4 - 电缆外壳

3209714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209714>



## 技术数据

### 产品属性

|      |         |
|------|---------|
| 产品类型 | 电缆外壳    |
| 位数   | 4       |
| 针距   | 20.8 mm |

### 材料规格

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 颜色                             | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料                           | PA            |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0            |
| 低温下的静态绝缘材料应用                   | -60 °C        |
| 绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）     | 130 °C        |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3   |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)     | 通过            |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)    | 通过            |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)        | 通过            |

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 20.8 mm |
| 高度 | 19.9 mm |
| 深度 | 36.8 mm |
| 针距 | 20.8 mm |

### 说明

|      |               |
|------|---------------|
| 组装说明 | 需要一个电缆扎带来消除应力 |
|------|---------------|

# PH 2,5/ 4 - 电缆外壳



3209714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209714>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PH 2,5/ 4 - 电缆外壳

3209714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3209714>



## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)