




PCFT20-XL [🔗](#)

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	61 mm	Largeur de bride
H	112 mm	Hauteur de bride
U	34 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	13.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	345 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,39 kg	Poids

Cotes de montage

J	90 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	17,5 mm	Hauteur logement
A ₁	10 mm	Épaisseur de bride
A ₂	10,5 mm	Distance piste
V	61 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	33 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

1	Nombre de logements
CFT04	Corps de palier
GRAE20-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.