
Fiche produit
Caractéristiques

LVS03043
PrismaSeT G - Platine inverseur source NSX-INS250-Cde rotative-RAL9003



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Produit installé	ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation ComPacT : fixe inverseur de source INV250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100…250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation 1 x4P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation 1 x3P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation 1 x4P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation 1 x3P: fixe inverseur de source NSX100…250 vertical installation 1 x4P: fixe inverseur de source NSX100…250 vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
Nombre de modules verticaux	10 module(s) : inverseur de source INS250, connexion avant dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 10 module(s) : inverseur de source INS250, connexion avant dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 10 module(s) : inverseur de source INV250, connexion avant dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 10 module(s) : inverseur de source INV250, connexion avant dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret) 11 module(s) : inverseur de source NSX100…250, connexion avant dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret) 11 module(s) : inverseur de source NSX100…250, connexion avant dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Complémentaires

Entrée de câble	Plaques découpées 0,37 mm bas ou haut 192 mm
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1,37 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G armoire inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G coffret inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 1 connexion avant 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G armoire inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 1 connexion avant 11 0,37 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes