


KRE40-PP

Galet de roulement

Stud type track rollers KRE..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, with eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	40 mm	Diamètre extérieur
d_1	18 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	58 mm	Largeur
$C_{r\,w}$	10.900 N	Charge dyn. de base, radiale
$C_{0r\,w}$	16.000 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{ur\,w}$	2.130 N	Limite à la fatigue, radiale
$n_{D\,G}$	2.900 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	248,7 g	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

B_1	21,6 mm	largeur rondelle axiale
B_2	36,5 mm	Longueur effective du goujon
B_3	8 mm	Distance trou de lubrification
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
C_1	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r_{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d_2	31,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d_3	3 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M18X1,5	Filetage
l_G	19 mm	Longueur de taraudage
W	8 mm	Cote nominale du six pans creux
d_e	22 mm	Diamètre d'excentrique
B_e	16 mm	Largeur, excentrique
e	1 mm	Excentricité

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisseur entrainement
M_A	87 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à vie, sans entretien


Lubrification à la graisse


Etanche des 2 côtés

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact