

# WML 7,5 (25X13)A4 - 电缆标识标签

0830691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830691>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆标识标签， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：办公室打印系统， CMS-P1-PLOTTER， PLOTMARK， 电缆直径范围: 4 ... 7.6 mm， 安装方式: 背胶固定， 电缆直径: ≤ 7.6 mm， 标签数: 49， 文本框高度: 12.7 mm， 文本框宽度: 25 mm



## 优势

- 适用于室内应用：覆有保护膜，十分耐脏耐刮擦
- 配备粘贴系统，标签定位牢固
- 标签直径多样，适用于控制柜内外的各种应用
- 保护膜覆盖在标记上，可长久防止污染和磨损
- 环绕式标签不会增加体积，因此电缆仍可穿过线槽
- 适用于圆柱体和单根电缆

## 商业数据

订货号	0830691
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2314
产品关键代码	BG2314
目录页面	页码216 (C-3-2019)
GTIN	4046356718769
单件重量（含包装）	15.5 g
单件重量（不含包装）	15 g
原产地	DE

# WML 7,5 (25X13)A4 - 电缆标识标签

0830691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830691>



## 技术数据

### 说明

概述

打印图像可能因激光打印机而有所不同

### 产品属性

产品类型	导线标记
型号	标识
标识	
标签数	49
每排单独标记数	7
标识技术	办公用激光打印

### 尺寸

宽度	25 mm
长度	31.75 mm
外部尺寸	
外径	3 mm ... 7.5 mm
文本框	
文本框宽度	25 mm
文本框高度	12.7 mm

### 材料规格

RoHS 标准	是
粘性	压克力
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯
材质	无硅树脂、卤素及镉

### 电缆/电线

电缆外径	≤ 7.60 mm
	4 mm ... 7.6 mm

### 环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
结果	已通过测试

防紫外线	
规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性	
-------	--

# WML 7,5 (25X13)A4 - 电缆标识标签

0830691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830691>



规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 150 °C
环境温度 (存放/运输)	23 °C
允许湿度 (存放/运输)	50 %
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	背胶固定
------	------

# WML 7,5 (25X13)A4 - 电缆标识标签

0830691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830691>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

### ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# WML 7,5 (25X13)A4 - 电缆标识标签

0830691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830691>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)