



Données techniques

UCF209-27


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC209-27G2, F209

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	38 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	52,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure	49,2 mm



DEFINITION TECHNIQUE

d - Diamètre arbre	42,863 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	22 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	105 mm
L - Largeur / diamètre du logement	137 mm
N - Dimension trou de fixation	16 mm
S - Distance face / centre du palier	19 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	31850000 mN
C0 - Capacité de charge statique	20800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	2,18 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	8 N-m

