

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Steckb. Interface-Relais RXG, 1 W, 10 A, 120VAC, ohne LED, mit Prüftaste

RXG11F7

⚠ Eingestellt am: 31.12.2022

⚠ Lieferbar solange Restbestände vorhanden

EAN Code: 3606480688577

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Name der Reihe	RXG Serie
Produkt- oder Komponententyp	Steckrelais
Gerätetyp	Interface-Relais
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Uc] Steuerkreisspannung	120 V AC
[Ithe] Konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	10 A bei -40...55 °C
Lokale Signalisierung	Kennbit

Zusatzmerkmale

LED-Statusanzeige	Ohne
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen ohmsch Belastung für nein bei 55 °C 100000 Zyklen ohmsch Belastung für Öffner (Ö) bei 55 °C
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 300 V entspricht CSA 300 V entspricht UL
Removable legend	Mit
Max. Schaltspannung	250 V AC 30 V DC
Ausfallspannungsschwelle	>= 0,3 Uc AC
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	10 A bei 30 V (DC) entspricht UL 10 A bei 30 V (DC) entspricht IEC 10 A bei 250 V (AC) entspricht UL 10 A bei 250 V (AC) entspricht IEC
Laststrom	10 A bei 250 V AC
Min. Schaltleistung	500 mW bei 100 mA, 5 V DC
Max. Schaltleistung	2.500 VA
Steuerungstyp	Verriegelbarer Prüftaster
Durchschnittlicher Widerstand	6300 Ohm bei 23 °C ± 10 %
Kontaktwiderstand	100 MOhm
Isolationswiderstand	1.000 MOhm bei 500 V DC
elektrische Isolationsklasse	Klasse F
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit	B10d = 100.000
Betriebsrate	<= 1.800 Schaltspiele/Stunde unter Last <= 18.000 Zyklen/Stunde keine Last
Auslastungskoeffizient	20 %
Betriebszeit	20 ms
Rückstellzeit	20 ms
Durchschlagfestigkeit	1000 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung 5000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit verstärkte Isolierung 1300 V AC Klemmen und Gehäuse mit Grundisolierung
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	1200 V AC zwischen Kontakten mit Mikrounterbrechung 6000 V zwischen Spule und Kontakt mit verstärkter Isolierung 1500 V zwischen Anschlüssen und Gehäuse mit Grundisolierung
Überspannungskategorie	III
Schutzkategorie	RT I
Verschmutzungsgrad	2
Prüfklassen	Level A Gruppenmontage
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Kontaktmaterial	Silberlegierung (AgSnO2In2O3)
Stiftform	Flach (Typ Faston)
Produktgewicht	0,02 kg

Montage

Normen	IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen	CSA EAC UL CE DNV
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP40
Relative Luftfeuchtigkeit	10...85 %
Vibrationsfestigkeit	3 Gn, Amplitude = ± 0,75 mm (f = 10...150 Hz)in Betrieb 5 gn, Amplitude = ± 0,75 mm (f = 10...150 Hz)nicht in Betrieb

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,200 cm
VPE 1 Breite	1,200 cm
VPE 1 Länge	3,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	20,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,500 cm

VPE 2 Breite	8,200 cm
VPE 2 Länge	9,100 cm
VPE 2 Gewicht	222,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,689 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again




Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	70
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein


Maßzeichnungen

Abmessungen



Anschlüsse und Schema


Verdrahtungsplan



Leistungskurven

Leistungskennlinien


Max. Schaltvermögen



X : Schaltspannung (V)
Y : Schaltstrom (A)
(1) Ohmsche Wechselstromlast
(2) Induktive Wechselstromlast $\cos(\varnothing) = 0,4$
(3) Ohmsche Gleichstromlast
(4) Induktive Gleichstromlast ($L/R = 7\text{ ms}$)

Lebenserwartung


Ohmsche Last



X : Kontaktstrom (A)
Y : Anzahl der Betriebszyklen

Lebenserwartung

Induktive Last




X : Kontaktstrom (A)
Y : Anzahl der Betriebszyklen

HINWEIS: Diese Kennlinien gelten für typische Werte. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von der Last, vom Arbeitszyklus usw.

Betriebsbereich der Spule


Betriebsbereich der Wechselstromspule und Umgebungstemperatur



X : Umgebungstemperatur (°C)
Y : Spulenspannung (U/Uc)
(1) Zulässiger Betriebsbereich

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony RXG Relay



1 or 2 contacts
faston type pin relay
with only 16mm
socket



Mechanical indicator
for relay contact status



One-finger push and
lockable test button
for contact testing



Removable legend
for relay identification



Save time and cost
with pre-assembled
relays



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony RXG Relay




Image of product / Alternate images

Alternative








Image of product in real life situation

