

GW HART USB MODEM - 电缆适配器



1003824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003824>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于PC机与HART设备间通信的USB HART调制解调器电缆，电缆长度：1 m。



优势

- 用于调制、校准和监测HART设备的USB HART调制解调器

商业数据

订货号	1003824
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNC322
产品关键代码	DNC322
目录页面	页码462 (C-6-2019)
GTIN	4055626472072
单件重量(含包装)	70.6 g
单件重量(不含包装)	67.5 g
原产地	DE

GW HART USB MODEM - 电缆适配器



1003824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003824>

技术数据

说明

应用说明

应用说明

只用于工业应用

产品属性

产品类型

编程电缆

传感器类型

USB

电气特性

传输介质

铜缆

连接数据

PC端

连接方式

全速USB 2.0

说明

串行

设备端

连接方式

Minigrabber

位数

2

说明

HART FSK

电缆/电线

电缆长度

1 m

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)

0 °C ... 50 °C

环境温度 (存放/运输)

-20 °C ... 70 °C

允许的最大相对湿度 (操作)

≤ 90 % (25 °C 时, 无冷凝)

电磁兼容数据

电磁兼容性

符合2014/30/EU电磁兼容指令

抗干扰

EN 55024

噪音排放

标准/规范

EN 55032

GW HART USB MODEM - 电缆适配器



1003824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003824>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

GW HART USB MODEM - 电缆适配器



1003824

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1003824>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn