

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - presse étoupe - IP68 - ISO M20

ISM71503

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Thorsman Glands
Type de produit	Presse-étoupe
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	Lot de 20

Complémentaires

Matière	PA6
Filetage ISO	M20
Diamètre extérieur du câble	6...12 mm

Environnement

Classe IP	IP68
Température de fonctionnement	-30...80 °C en permanence -30...150 °C intermittent

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage 1	11,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	20,000 cm
Longueur de l'emballage 2	25,000 cm
Poids de l'emballage 2	220,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	1100
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	12,100 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	No