


RT 5 BU - 螺栓接线端子

3049123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



采用螺栓连接方式的直通端子，横截面：0.1 mm² ... 6 mm²，AWG：26 ... 10，宽度：16.3 mm，颜色：蓝色

优势

- 普通的螺丝刀就可以操作接线螺母
- 端子中央和接线位上方具有大面积标识区域
- 采用CLIPLINE complete系列专利的插拔式桥接件可以方便地实现桥接和电位分配
- 采用带夹紧螺母的铰链式翻盖，接线快速简单。在盖板翻开的情况下，螺栓上可接电缆接头
- 关闭并盖好盖板后，夹紧螺母自动对准螺栓，可毫不费力地将其拧紧。
- 隐藏的弹簧垫圈保证了螺钉不会自行松脱
- 关紧的盖翼可以完全封闭金属件部分，包括端头的预绝缘部分，提供防触摸保护
- 开关锁定机制可有效防止回路意外分断动作
- CLIPLINE系列标准化测试适配器和测试插头
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3049123
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE4313
产品关键代码	BE4313
目录页面	页码381 (C-1-2019)
GTIN	4046356140805
单件重量（含包装）	39.98 g
单件重量（不含包装）	37.18 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	注意：BE-RT... 路径扩展用于无绝缘套管的电缆插针（参见附件）。
概述	
注意事项	适用于符合DIN 46237:1970-07标准绝缘电缆端头，以及符合DIN 46234:1980-03标准、可实现路径扩展的非绝缘电缆端头的额定绝缘电压。

产品属性

产品类型	螺栓接线端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
	过程工业
连接量	2
行数	1
电位	1
绝缘特性	
过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm²

层 1 上 1 下 1

剥线长度	剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。
连接符合标准	IEC 60947-7-1
标称电流	41 A
最大负载电流	41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)
额定电压	1000 V (用于打开分断点的500 V额定电压)
额定横截面	6 mm²

电缆端头 DIN 46234:1980-03

连接符合标准	DIN 46234:1980-03
横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
横截面范围AWG	20 ... 10 (按IEC标准修订)
孔径	5.3 mm

RT 5 BU - 螺栓接线端子



3049123
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123

宽度	10 mm
螺栓直径	5 mm
螺纹	M5
紧固扭矩	2.5 ... 3 Nm
连接符合标准	DIN 46237:1970-07
横截面	1 mm² ... 6 mm²
横截面范围AWG	18 ... 10 (按IEC标准修订)
孔径	5.3 mm
宽度	10 mm
螺栓直径	5 mm
螺纹	M5
紧固扭矩	2.5 ... 3 Nm
环形电缆插针的识别色 : 红色	1 mm²
环形电缆插针的识别色 : 蓝色	2.5 mm²
环形电缆插针的识别色 : 黄色	6 mm²
连接符合标准	DIN 46235:1983-07
横截面	6 mm² ... 10 mm²
横截面范围AWG	10 ... 8 (按IEC标准修订)
孔径	5.3 mm
宽度	9 mm
螺栓直径	5 mm
螺纹	M5
紧固扭矩	2.5 ... 3 Nm

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	II 2 G Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3049097 D-RT 3/5
	0706647 TPNS-UK
	3049819 BE-RT 3/5
	1205079 SZS 1,0X6,5 VDE
	1212553 SF-SL 1,2X6,5-150
	3022276 CLIPFIX 35-5
桥接列表	插拔式桥接件 / FBS 2-8 / 3030284
	插拔式桥接件 / FBS 3-8 / 3030297
	插拔式桥接件 / FBS 4-8 / 3030307
	插拔式桥接件 / FBS 5-8 / 3030310
	插拔式桥接件 / FBS 6-8 / 3032470
	插拔式桥接件 / FBS 10-8 / 3030323
桥接数据	41 A (6 mm²)
防爆温度上升	40 K (41 A 6 mm²时)
用于使用桥接件进行桥接	550 V

RT 5 BU - 螺栓接线端子



3049123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>

- 不相邻的接线端子之间桥接	220 V
- 切割至所需长度的桥接，带盖板	220 V
- 切割至所需长度的桥接，带分隔板	550 V
额定绝缘电压	500 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	550 V
额定电流	41 A
最大负载电流	41 A
接触电阻	0.41 mΩ

Ex 连接数据 概述

扭矩范围	2.5 Nm ... 3 Nm
额定横截面	6 mm ²
额定接线容量AWG	10
刚性接线容量	0.1 mm ² ... 6 mm ²
接线容量AWG	26 ... 10
柔性接线容量	0.1 mm ² ... 6 mm ²
接线容量AWG	26 ... 10

尺寸

宽度	16.3 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	66 mm
深度	50.4 mm
NS 35/7,5深度	51 mm
NS 35/15深度	58.5 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

RT 5 BU - 螺栓接线端子



3049123
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 6 mm²	0.72 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2.2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	使用寿命测试类别 1, B 级, 已安装在车身上
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 150 Hz
ASD等级	1.857 (m/s²)²/Hz
加速度	0.8g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
----	-------------------------------------

RT 5 BU - 螺栓接线端子



3049123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>

脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）
结果	已通过测试

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

RT 5 BU - 螺栓接线端子


3049123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>



图纸

电路图



RT 5 BU - 螺栓接线端子

3049123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>



IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62814



EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00540

	VDE绘图认证 认证ID: 40022553			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	41 A	-	0.14 - 6

	cULus认证 认证ID: E60425			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	30 A	-	-
使用组 C	600 V	30 A	-	-

	IECEx 认证ID: IECExPTB08.0063U			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	550 V	41 A	-	0.1 - 6

	ATEX 认证ID: PTB09ATEX1003U			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	550 V	41 A	-	0.1 - 6



CCC
认证ID: 2020322313000627



UKCA-EX
认证ID: CSAE 22UKEX1085U

RT 5 BU - 螺栓接线端子

3049123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>



EAC Ex

认证ID: KZ 7500525010101950

RT 5 BU - 螺栓接线端子



3049123

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RT 5 BU - 螺栓接线端子



3049123
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049123>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn