

## CARACTERÍSTICAS

- La duración del alta es de 3hrs
- El rango de temperatura de funcionamiento está entre -25 °C máx y 50 °C máx
- Luminosidad 2000lm
- El tipo de empalmes de barra

## Barra DE iluminación de emergencia LED de 20 W.

Código RS 176-8558



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

La luz de emergencia LED NCF.240V RS Pro 2ft 20W es gris y tiene una alta salida de lúmenes. Esta luz es ideal para aplicaciones industriales y comerciales como almacenes, aparcamientos y Arena. Con un difusor y cuerpo de policarbonato muy duradero y bandeja de aluminio, son extremadamente ligeros y proporcionan una distribución uniforme de la luz. La luz se suministra pre-equipada con pinzas de acero inoxidable 304, que las convierte en ideales para áreas de preparación de alimentos.

## Especificaciones

<b>Tipo de lámpara</b>	LED
<b>Estilo de luz</b>	Iluminación descendente
<b>Luminosidad</b>	2000lm
<b>Eficiencia lumínica</b>	100lm/W
<b>Sostenidas</b>	Sostenidas
<b>Temperatura de color</b>	6300K, Luz de día
<b>Acabado</b>	Gris
<b>Ángulo de haz</b>	120°
<b>Material</b>	Aluminio + policarbonato
<b>Duración</b>	3 h
<b>Aplicaciones</b>	Salidas de emergencia, salas de interruptores, áreas de almacenamiento

## Especificaciones

<b>Vataje</b>	20W
<b>Tensión nominal</b>	100V a 277V ac

**Especificaciones mecánicas**

<b>Longitud</b>	600mm
<b>Anchura</b>	94mm
<b>Tipo de conexión</b>	Batten

**Especificaciones del entorno de**

<b>Temperatura ambiente</b>	-25 °C a 50 °C.
-----------------------------	-----------------

**Categoría de protección**

<b>Índice de protección IP</b>	IP65
--------------------------------	------

**Aprobaciones**

<b>Cumplimiento/Certificaciones</b>	RoHS, IK08
-------------------------------------	------------



