

POPIS VÝROBKU

Výrobek DB 1344 je jednosložkové anaerobní lepidlo s nízkou pevnostní třídou, určené k zajištění a utěsnění závitových spojů. Vytváří rozebíratelné spoje, odolné proti působení většiny průmyslových prostředků.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Forma	kapalná
Barva:	modrá
Hustota DIN 51757	~1,05 g/ cm ³
Viskozita při teplotě +25 °C	450 – 600 mPa·s Brookfield
Maximální vůle	0,15 mm
Maximální průměr závitu	M20
Teplotní rozsah	-55 °C do +150 °C

Vytvrzování

Níže uvedené hodnoty se vztahují ke zkoušce provedené při teplotě +25°C; na šroubech M10 x 20 Zn (zinek) – třída 8,8 – matice h = 0,8 d

Počáteční pevnost	10–20 minut
Funkční pevnost	1– 3 hodin
Konečná pevnost	3–6 hodin

Délka procesu vytvrzování závisí na typu lepených materiálů, teplotě vytvrzování, velikosti spáry a velikosti spojovaných povrchů. Použití aktivátoru Drei Bond urychluje proces vytvrzování.

VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO VÝROBKU

Pevnost ve smyku (ISO 10123)	8–12 N/mm ²
Točivý (ISO 10964)	
trhací moment	12–18 Nm
Maximální točivý moment po přetržení	10–20 Nm

CHEMICKÁ ODOLNOST

Podle listu „Odolnost anaerobních výrobků Drei Bond proti kapalinám, plynům a pevným látkám“.

DOBA SKLADOVÁNÍ

12 měsíců při pokojové teplotě.

OBALY

- Pracovní láhve 10 ml, 50 ml, 250 ml
- Průmyslové obaly 1 l, 2 l

PŘÍPRAVA POVRCHU A ZPŮSOB POUŽITÍ

- Znečištěné povrchy mechanicky očistěte a odmastěte pomocí Drei Bond Cleaner 3200. Připravené povrchy musí být suché.
- Na povrch závitů v místě spojení naneste malé množství přípravku.

V případě utěsnění závitových spojů naneste přípravek na první tři otáčky vnějšího závitu, rovnoměrně po celém obvodu.

- V případě spojování neprůchozích závitů – naneste na vnitřní závit.
- U lícovaných spojů – proveďte montáž rotačním pohybem.
- U lisovaných spojů – naneste lepidlo na oba povrchy.
- Po uplynutí 1 minuty nepohybujte se spojovanými prvky, mohlo by dojít k porušení vytvářených spojů.
- Zvýšená teplota a použití aktivátoru urychlují proces vytvrzování.
- Zahřátí spoje nad +100°C usnadňuje demontáž a odstranění zbytků starého lepidla.

Aktivátor Drei Bond 5930 nebo 5900 používejte v následujících případech:

- spojování prvků při teplotě pod +15 °C,
- spojování pasivních prvků,
- nutnost zkrácení doby technické montáže.

Nabízíme systémy pro automatické dávkování – od poloautomatických až po číslicově řízená zařízení.

Všechna uvedená doporučení a informace jsou v souladu s nejnovějším stavem vývoje techniky a vycházejí z mnohaletých a komplexních výzkumů a praktických zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti možných aplikací a technických podmínek mohou výše uvedené údaje sloužit pouze jako pokyny umožňující použití výrobků ve prospěch odběratele. Nelze je však považovat za doporučení pro použití v každém konkrétním případě. Uživatel musí sám provést testy pro potvrzení užitečnosti výrobku pro vlastní potřeby. Výrobce nenese odpovědnost za vady spojů vznikající z nepřesné montáže. Vyhrazujeme si právo na změny obsahu vyplývající z technického pokroku.