


PCFTR25-XL


Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCFTR, corps de palier à 3 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
H_2	97 mm	Hauteur de bride
U	36 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	14.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,614 kg	Poids

Cotes de montage

J	96 mm	Diamètre primitif (trous)
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	3	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A	22 mm	Hauteur logement
A_1	12 mm	Épaisseur de bride
A_2	12,5 mm	Distance piste
H_1	36 mm	Distance axe arbre
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication
d_3	37,5 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

	1	Nombre de logements
	CFTR05	Corps de palier
	GRAE25-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact