


Transmetteur de température

TA-025F3EN14-A-ZVG/US



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1	
Etendue de mesure	-18...149 °C	0...300 °F
Raccord process	taraudage 1/4" NPT filetage extérieur	
Longueur d'installation EL [mm]	25	

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Élément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Tenue en pression [bar]	400	

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Consommation [mA]	< 30	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1	
-------------------------------	-----------------------------------	--

Sorties

Nombre total de sorties	1	
Sortie signal	signal analogique	
Nombre des sorties analogiques	1	
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20	
Charge max. [Ω]	(U _b - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω	
Protection courts-circuits	oui	
Protection surcharges	oui	

Etendue de mesure / plage de réglage

Longueur de la sonde L [mm]	15,5	
Etendue de mesure	-18...149 °C	0...300 °F

TA3603



Transmetteur de température

TA-025F3EN14-A-ZVG/US

Résolution		
Résolution sortie analogique	[K]	0,04
Exactitude / déviations		
Précision sortie analogique	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coefficient de température		0,1; (En cas de déviation de la condition de référence 25 ± 5 °C)
[% du gain / 10 K]		
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	1 / 3; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...100
Température de stockage	[°C]	-40...100
Indice de protection		IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
CEM		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[Années]	1092
Homologation UL		alimentation en tension
		Class 2
		N° d'agrément UL
		K005
		Numéro de fichier UL
		E217884
Données mécaniques		
Poids	[g]	89,2
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 18,8 / L = 85,8
Matières		inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L)
Raccord process		taraudage 1/4" NPT filetage extérieur
Diamètre de la sonde	[mm]	6
Longueur d'installation EL	[mm]	25
Remarques		
Remarques		Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré		
		

TA3603



Transmetteur de température

TA-025F3EN14-A-ZVG/US

Raccordement



OUT: sortie analogique
couleurs selon DIN EN 60947-5-2