



Domaines d'application

- applications légères

Chaussures montante

S2 SRC

Caractéristiques générales

- chaussure montante de sécurité S2 polyvalente et particulièrement légère
- fabriquée à partir de matériaux synthétiques, pour convenir aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicone, plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection

- niveau de protection S2 conformément à EN ISO 20345 : 2011 avec marquage additionnel pour l'excellente résistance au glissement (SRC)
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaoohms
- embout de protection uvex xenova® 100 % non métallique ; compact, anatomique, sans conduction thermique et avec une bonne stabilité latérale
- semelle extérieur au design ergonomique, fabriquée à partir de polyuréthane double densité avec une excellente résistance au glissement

Caractéristiques de confort

- confort de port exceptionnel dû à de nouveaux matériaux respirants et optimisés sur le plan climatique
- construction pratiquement sans couture dans un matériau en microvelours dernier cri pour éliminer les points de pression
- semelle de propreté amovible et antistatique, avec un système d'évacuation de l'humidité et une absorption des chocs supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- col légèrement matelassé et languette anti-poussière

uvex 1	Chaussure montante S2 SRC
N° d'article	85458
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC ESD
Tige	microvelours
Doublure	distance mesh
Pointures	35 à 52