




RCJY40-TV-VA-FD

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	130 mm	Largeur de bride
U	53,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	24.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	14.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	800 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	19.200 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,97 kg	Poids

Cotes de montage

J	102 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
W	4 mm	Largeur entre plats



Dimensions

A	37,5 mm	Hauteur logement
A 1	17 mm	Épaisseur de bride
A 2	23 mm	Distance piste
B	49,2 mm	Largeur
B 3	48 mm	Distance housing centre to cap end
S 1	30,2 mm	Distance raceway to locking device
V	99 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

GEH.CJ08-TV-WHT	Corps de palier
GYE40-KRR-B- FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK08-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	100 °C	Température de fonctionnement max.