


Câble avec prise femelle

ADOGH050MSE0002C05



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN; pour les applications mobiles

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	32 DC; (fils 4+5: 5 V)
Courant de sortie total	[A]	4; (fils 4+5: 0,05 A)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids	[g]	210,6
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 47
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Remarques	La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
-----------	---



Câble avec prise femelle

ADOGH050MSE0002C05

Unité d'emballage


1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8,4 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement

