


UT 4-PE/TG - 接地端子

3070024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，*使用的插头决定电流和电压。， 标称工作电压: 500 V， 额定电流: 20 A， 接线方式: 螺钉连接， 额定接线容量: 2.5 mm²， 接线容量： 0.14 mm² - 6 mm²， 安装: NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色: 灰色

商业数据

订货号	3070024
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	BE1124
产品关键代码	BE1124
目录页面	页码164 (C-1-2019)
GTIN	4046356480253
单件重量（含包装）	20.63 g
单件重量（不含包装）	20.806 g
原产地	PL

UT 4-PE/TG - 接地端子

3070024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>



技术数据

说明

概述	*使用的插头决定电流和电压。
----	----------------

产品属性

产品类型	接地端子
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm²

层 1 上 1 下 1

螺纹	M3
注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
紧固扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
剥线长度	9 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 4 mm²
标称电流	20 A
最大负载电流	20 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) 20 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	2.5 mm²

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	70.8 mm
NS 35/7,5深度	47.5 mm

UT 4-PE/TG - 接地端子

3070024

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024



NS 35/15深度	55 mm
------------	-------

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

环境和真实条件

针焰测试	
暴露时间	30 s

振荡/宽频带噪音	
规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
频谱	使用寿命测试类别 1，B 级，已安装在车身上
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 150 Hz
ASD等级	0.964 (m/s ²) ² /Hz
加速度	0.58g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

冲击	
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短

UT 4-PE/TG - 接地端子



3070024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>

	期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
--------	-----------------------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 4-PE/TG - 接地端子


3070024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>



图纸

电路图



UT 4-PE/TG - 接地端子



3070024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>



CSA
认证ID: 13631



CSA
认证ID: 13631

UT 4-PE/TG - 接地端子

3070024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250104

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4-PE/TG - 接地端子



3070024
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070024>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	a4e0eaf1-a7a8-4a26-abf4-340e1bc482a3

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn