

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



程序和配置存储器，用于将应用程序和其它文件存储到PLC文件系统中，插拔式，2 GB，带有用于电动汽车功能块库的许可证密钥

产品描述

菲尼克斯电气的某些功能块（例如能源或充电管理）需要授权，这意味着会向使用授权功能块的各台控制器收取一定的费用。功能块在运行期间会检查并启用保存在控制器上的许可，或者在演示模式中运行一段有限的时间。

商业数据

订货号	1624092
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	XWBCED
产品关键代码	XWBCED
目录页面	页码57 (C-7-2019)
GTIN	4055626302263
单件重量（含包装）	21.7 g
单件重量（不含包装）	21.7 g
原产地	DE

技术数据

说明

概述	请检查您的控制器的特定性能数据并确认其是否适合您的应用。 对于不需要使用功能块库的用户，也可以使用不需要许可证的程序和组态存储器。
----	--

产品属性

产品类型	存储介质
产品系列	CHARX control professional
应用	电动汽车
安装位置	垂直

电气特性

额定条件下的最大功耗	0.165 W
------------	---------

电源

电源电压	3.3 V DC
电源电压范围	2.7 V DC ... 3.6 V DC
典型电流耗量	典型值 50 mA

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C
----------	------------------

安装

安装位置	垂直
------	----

SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 程序/组态存储器



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1624092>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%