

Produktdatenblatt

Spezifikationen



DO-FA-12-H Modul: 12 Digitalausgänge (Form A) mit Handbedienung/Override-Schalter

SXWDOA12H10001

EAN Code: 7332552009679

Hauptmerkmale

Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Breite	30 mm
Produktzertifizierungen	ICES-003 FCC Teil 15 Klasse B CE RCM
Leistungsaufnahme in VA	1,8 W
Produktgewicht	194 g
Produkt- oder Komponententyp	E/A-Modul
Kurzbezeichnung des Geräts	DO-FA-12-H
Höhe	114 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...70 °C
Tiefe	64 mm
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Produktname	E/A-Module
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	EcoStruxure Building Operation

Zusatzmerkmale

Anzahl diskrete Ausgänge	12
Montagehalterung	Wand DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss	Steckbaugruppe
Steuerungstyp	Mit integriertem Schalter für AUS/EIN/Automatik
Diskrete Eingangsspannung	24 V
Diskreter Ausgangstyp	Triac
Lokale Signalisierung	LED (grün) für Relais angezogen
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 Klemmsockel
Normen	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 Teil 15
Material	ABS + PC

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12 cm
VPE 1 Breite	9,2 cm
VPE 1 Länge	5,6 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	200 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	72 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	65 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	08bd611f-8419-43db-ad4e-34d847346717
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
PVC-frei	Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.