


Diese Dokumente erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut.
Jedige Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.



Bemerkungen:				Erstellt		01.10.10	Ch. Di Ronza		Oberflächenbehandlung:			Mass 1	
				Geprüft		02.10.10	Stark Walter		Stueckliste Nr: 7840				
				Freigegeben		02.10.10	Stark Walter		Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-1 mK Schweisstoleranzen: ISO 13920B Oberflaechenangaben: DIN ISO 1302		Werkstoff		Masse m
				CAD		Datum	Name						
00				Index	Kunde / Nr:				Dimension	Gewicht/Kg			
Index	Datum	Geaendert von	Sektor	00	ZnNr:								
F	ROTH+CO. AG info@rothcoag.ch www.rothcoag.ch  Wiesentalstrasse 20 Tel. 071 955 02 02 CH-9242 Oberuzwil Fax. 071 955 02 00				Benennung Widerstands-Sensor 1xPt100, Kl.B, 550°, 3-L					Artikel-Nr. W600.3L.06,0X0200.5- 1/2X15.B00.101			

A


B

C

D

E

F



Messstelle
point de mesure
measuring point

Widerstands-Sensor
Sonde à résistance
Resistance sensor

Artikel Nummer
Numéro d'article
Order number

W600.3L.06,0X0200.5-
1/2X15.B00.101

Messwiderstand / Norm
Sonde à résistance / Norme
Resistance sensor / Code

1x Pt100, DIN EN 60751

Typ
Type
Type

Draht gewickelt
bobiné
wire wound

Klasse
Classe
Class

W 0,30 (Klasse B)
W 0,30 (Classe B)
W 0,30 (Class B)

Toleranz
Tolérance
Tolerance

± 0,30 °C @ 0 °C

Kopf
Tête de raccordement
Head

Typ B / Aluminium
Type B / aluminium
Type B / aluminium

Max. Temperatur Kopf
Température max. tête
Max. Temperature head

+550 °C

Gewindenippel
Raccord fileté
Threaded nipple

G 1/2 A x 15 mm (ISO 228-1), SW 27 / 1.4571

Schutzrohr
Tube de protecteur
Protective tube

D = 6 x 200 mm / 1.4571

Einsatztemperatur Messstelle
Température d'usage point de mesure
Working temperature measuring point

-200 °C...+550 °C

Bemerkungen:

Erstellt 01.10.10 Ch. Di Ronza

Geprüft 02.10.10 Stark Walter

00
Index Datum Geändert von Sektor

Freigegeben 02.10.10 Stark Walter
DOK Datum Name

Datenblatt

ROTH+CO. AG info@rothcoag.ch
Wiesentalstrasse 20 Tel. 071 955 02 02
CH-9242 Oberuzwil Fax. 071 955 02 00



Benennung
Widerstands-Sensor
1xPt100, Kl.B, 550°, 3-L

Artikel-Nr.
W600.3L.06,0X0200.5-
1/2X15.B00.101