


E12238



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0025B08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	1206
Dimensions	[mm]	27,5 x 14,5 x 38
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 25 m, PUR, noir; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 1...1,5 Nm		
		

E12238



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0025B08

Raccordement

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Couleurs selon DIN
47100

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune