




部品番号 : [5006550609](#)
Product Description : 2.00mm Pitch Serial I/O
Connector, Socket Kit, Wire-to-Wire Crimp Type,
Without Flange, 6 Circuits
シリーズ番号 : 500655
ステータス : Active
Product Category : I/O Connectors



ドキュメントとリソース

図面
[5006550609_sd.pdf](#)

3Dモデルおよび設計ファイル
[5006550609_stp.zip](#)

仕様書
[5006540609AS-A00.pdf](#)
[551000680AS-A00.pdf](#)
[5006559200-SPK-200.pdf](#)
[PS-500655-002-001.pdf](#)

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol; Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

製品標準適合証明書

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書（モレックス書式）

部品詳細

一般

ステータス	アクティブ
カテゴリー	I/O Connectors
シリーズ	500655
説明	2.00mm Pitch Serial I/O Connector, Socket Kit, Wire-to-Wire Crimp Type, Without Flange, 6 Circuits
アプリケーション	Wire-to-Wire
コンポーネント種別	Receptacle
製品名	2.00mm I/O Connectors
タイプ	N/A
UPC	822348383078

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	1.5A
シールド種別	Full Shield
シールド	はい
電圧 - 最大	125V AC (RMS)/DC

機械的性能 / 材質

回路（実装）	6
回路（最大）	6
色 - 樹脂部	Black, Gray
耐久挿抜回数	750
嵌合ロック	はい
材質 - 金属部	Phosphor Bronze, Steel
材質 - 嵌合部メッキ	N/A

材質 - 樹脂部	Polycarbonate, Polyester
正味重量	9653.841/mg
列数	2
実装形態	垂直方向
パッケージ形態	Bag
パネルマウント	いいえ
ピッチ - 嵌合部	2.00mm
ピッチ - 実装部	2.00mm
嵌合極性	はい
ポート	1
使用温度範囲	-40° to +85°C
終端インターフェーススタイル	N/A
防水 / 防塵	いいえ

嵌合相手 / 使用相手

部品との嵌合

説明	部品番号
2.00mm Pitch Serial I/O Connector, Plug Kit, Wire-to-Wire, Crimp Type, 6 Circuits	<u>5006540609</u>
2.00mm Pitch Serial I/O Connector, Plug Kit, Wire-to-Wire, Solder Type, 6 Circuits, Bag	<u>551000670</u>

部品との併用

説明	部品番号
2.00mm Pitch Crimp Terminal, Male, Phosphor Bronze, .076µm Gold (Au) Plating, Reel, for Socket Kit Housing	<u>5001450128</u>