



Presentazione

Marca prodotto	Schneider Electric
Gamma	Odace
Type number	NH3525
Tipo prodotto	Rilevatore di movimento
Colore	Cobalt blue
Gamma prodotto	Odace

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti
Tipo di sensore	PIR
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 2200 W a 230 V CA Lampada alogena: 2000 W a 230 V CA Lampada LED: 0...130 W a 230 V CA Motore (monofase): 1000 VA a 230 V CA Lampade alogene bassa tensione: 1050 VA a 12 V CA (Trasformatore elettronico) Lampade alogene bassa tensione: 500 VA a 12 V CA (Trasformatore ad avvolgimento)
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente nominale	10 A cos phi = 0,6 140 µF
Potenza del fusibile associato	16 A
Colore	Cobalt blue
Numero di tasti FUNZIONE	1
Segnalazione locale	Stato: 1 LED (rosso)
Angolo di rilevamento	160° orizzontale
Area di rilevamento	Frontale: 8 m Laterale: 8 m
Numero di uscite	1
Tipo di comando	Controllo manuale Controllo locale automatic load detection Remote control by auxiliary push-button
Regolazione intensità luminosa	5...500 lux
Campo di temporizzazione	1...30 min
Ausiliari collegati	Unlimited number of push-buttons, distanza: 50 m
Apparecchiatura fornita	Centre plate Manuale utente
Configurazione di cablaggio	Con neutro
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Numero di terminali	2
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per solido cavi 1,5...2,5 mm ² per rigido cordato cavi
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1 and combi
Coppia di serraggio	0,5 Nm

Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Metallo: morsetti Termoplastica: piastra centrale
Supporto di montaggio	Parete
Tipo di installazione	Installazione interna
Quantità per confezione	1
Tipo di imballo	Cartone
Altezza di montaggio	1 m
Profondità di incasso	27 mm
Profondità	45 mm
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm
Peso netto	0,064 kg
Norme di riferimento	"EN 300-328" "EN 301-489-17" EN 60730-2-7 EN 60669-2-1
Comandi	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/35/UE - direttiva bassa tensione
Certificazioni prodotto	EAC[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente	5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	5...40 °C
Grado di protezione IP	IP20 IP21 with marking on visual parts

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.