




# Einschnittgewindebohrer Short Machine Taps

**EVENTUS**  
by EXACT

**DIN 5157 • Whitworth-Rohrgewinde (G) | DIN 5157 • Whitworth pipe thread (G)**



### Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl  
Für Whitworth-Rohrgewinde (Gas) DIN 259 ISO 228 / Teil 1  
Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher.

### Anwendung







Für Hand- und Maschinengebrauch.

### Technical Information

HSS = High-speed-steel  
For Whitworth pipe thread (gas) DIN 259 ISO 228 / Part 1  
Short version for through and blind holes.

### Application

For manual and machine use.

					
<b>1/4</b>	<b>19</b>	<b>11,80</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>20182</b>