

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony P6 - écran 12,1p - XGA - 16M colors- Multi Touch - front USB A/micro-B

HMIDM6600TM

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme de produit              | Harmony P6    |
| Type de produit ou équipement | Écran tactile |

### Complémentaires

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Taille de l'affichage    | 12,1 pouces                                |
| Rapport géométrique      | 4:3                                        |
| Couleur d'affichage      | 16 millions de couleurs                    |
| Résolution en pixel      | 1024 x 768                                 |
| Courant à l'appel        | 30 A                                       |
| Montage de l'appareil    | Montage sur panneau<br>Montage direct VESA |
| Dimensions de la découpe | 301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm       |
| Largeur                  | 241 mm                                     |
| Hauteur                  | 30 mm                                      |
| Poids Net                | 2,4 kg                                     |

### Environnement

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de pollution                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certifications du produit                      | RCM<br>KC<br>UKCA<br>DNV (CC sans HDD/ventilateur/carte EtherCAT/Écran large 22" avec emplacement d'ext)<br>Poussière ATEX Zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis)<br>ATEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis)<br>CULus Class 1 Division 2 (avec option DIO)<br>IECEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis)<br>IECEX zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) |
| Altitude de fonctionnement                     | 2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tenue aux chocs mécaniques                     | 147 m/s² se conformer à CEI 61131-2<br>147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 41,0 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 1       | 15,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 41,0 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,9 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 150,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 91,2 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 571 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 71 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 4 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0.7 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 485 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 10 kg CO2 eq.                                     |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sans gaz fluoré                                                                                          | Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6 |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                                        |
| Numéro SCIP                                                                                              | Cc5d4ced-6419-40f8-8e1e-a1eae48786af                                       |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                                     |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a>              |
| Statut sur la présence d'halogène                                                                        | Product contains halogen above thresholds                                  |
| sans PVC                                                                                                 | Non                                                                        |
| Sans silicone                                                                                            | Non                                                                        |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 44                                         |
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                        |

Label DEEE




Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions

Modèle avancé de 12 pouces

Dimensions extérieures




(A) : Face avant

(B) : Gauche


(C) : Bas

Dimensions externes avec logements PCI/PCIe et kit ventilateur


mm  
in.



(C)



(A)




(B)

- (A) : Face avant
- (B) : Gauche
- (C) : Bas


Modèle standard de 12 pouces

Dimensions extérieures


mm  
in.



(C)



(A)



(B)


- (A) : Face avant
- (B) : Gauche
- (C) : Bas



Montage et périmètre de sécurité


Montage

Dimensions de découpe du panneau




| A             |                  | B             |                 | C       |            |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------|------------|
| mm            | po.              | mm            | po.             | mm      | po.        |
| 301,5 (+1/-0) | 11,87 (+0,04/-0) | 227,5 (+1/-0) | 8,96 (+0,04/-0) | 1,6 à 5 | 0,06 à 0,2 |

Angle de montage



Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, la face avant ne doit pas dépasser un angle de 30°.

Dégagement



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

---





