

**Stampanti a trasferimenti termico**• **TT430****Caratteristiche del prodotto**

- Ideale per la stampa su un lato di volumi medi
- Stampa su TLFX DS e TULT DS (prodotti "Ladder style")
- Stampa su TLFX, TULT and TCGT (guaine continue)
- Stampa su TIPTAG
- Stampa su Etichette Adesive
- Utilizza ribbon standard
- Codici a barre: standard e 2D
- Velocità di stampa fino a 125 mm/s
(raccomandata 30 mm/s per i prodotti "Ladder Style" e guaine)
- Sensore etichetta regolabile
- Selezione della lingua
- Driver per: Windows XP, Vista, 7 e 8 (32 e 64 bit)
- Accessori: Taglierina (556-00452),
Portabobina Esterno (556-00451) e Pretranciatrice (556-00456)



Stampante a trasferimento termico TT430.



Per maggiori informazioni

Metodo di stampa	Trasferimento termico
Tipo testa di stampa	300 dpi, piatto
Velocità di stampa	fino a 125 mm/s
Massima larghezza di stampa	106 mm
Altezza etichetta max (mm)	1.000 mm
Interfaccia stampante	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Supporto Barcodes Stampante	Standard e 2D
Memoria di stampa	64 MB RAM
Dimensioni (L x h x l)	322 mm x 189 mm x 253 mm
Peso	4 kg
Certificazioni	CE, FCC, UL

RoHS

ARTICOLO	UNS
TT430	556-00450

Soggette a modifiche tecniche.

ARTICOLO	Descrizione	UNS
P430 Perforator	Pretranciatrice	556-00456
S430 Cutter	S430 Taglierina	556-00452
TT430 External Reel Holder	TT430 Portabobina esterno	556-00451

Soggette a modifiche tecniche.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.