

# Régulateur numérique de température E5CC/E5EC/E5AC

A tout niveau, la nouvelle référence en matière de régulation de température atteint de nouveaux sommets E5CC (48 × 48 mm) / E5EC (48 × 96 mm) / E5AC (96 × 96 mm)

Large écran blanc plus facile à lire.

Sélection de modèle,

configuration et utilisation aisées.

Gamme complète d'E/S

fonctions et performances.

Traitement d'un plus grand nombre d'applications.



48 × 48 mm **E5CC** 

48 × 96 mm **E5EC** 

96 × 96 mm **E5AC** 

## Régulateur numérique de température

# E5CC (48 × 48 mm)

Large écran blanc plus facile à lire. Sélection de modèle, configuration et utilisation aisées. Gamme complète de types d'E/S,

fonctions et performances.

Traitement d'un plus grand nombre d'applications.


- L'écran blanc d'une hauteur de 15,2 mm améliore la lisibilité.
- Echantillonnage grande vitesse à 50 ms.
- Des modèles sont disponibles avec 3 sorties auxiliaires maximum, 4 entrées d'événement maximum, une sortie de transfert et une entrée SP distante afin de répondre aux besoins d'un grand nombre d'applications.
- Boîtier court de 60 mm de profondeur seulement.
- Configurez le régulateur sans câbler l'alimentation en le raccordant à l'ordinateur à l'aide d'un câble de conversion de communications (à commander séparément). CX-Thermo (vendu séparément) facile la configuration.
- Connexions aisées à un API grâce aux communications sans programmation. Utilisez les composants communications pour relier les régulateurs de température entre eux.

# 



Consultez la section Précautions de sécurité, page 34.

#### Principales fonctions d'E/S



Cette fiche technique sert de référence pour choisir les produits.

Veillez à consulter les manuels suivants concernant les précautions relatives aux applications et concernant d'autres informations sur le fonctionnement avant d'essayer d'utiliser le produit.

Manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H174)

Manuel d'utilisation des communications des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H175)

#### Légende des références et modèles standard

#### Légende des références

(2) (3) (4) (5) (6)

	1	2	3	4	5	6			
Modèle	Sorties de contrôle 1 et 2	Nombre de sor- ties auxi- liaires	Ten- sion d'ali- menta- tion	Type de borne	Type d'en- trée	Options	Signification		
E5CC							48 × 48 mm		
							Sortie de contrôle 1	Sortie de contrôle 2	
	RX						Sortie relais	Aucune	
*1*3	QX						Sortie tension (pour commande de relais statique)	Aucune	
	CX						Sortie courant analogique*2	Aucune	
	QQ						Sortie tension (pour commande de relais statique)	Sortie tension (pour commande de relais statique)	
	cq						Sortie courant analogique*2	Sortie tension (pour commande de relais statique)	
		3					3 (une commune)		
			Α				100 à 240 Vc.a.		
			D				24 Vc.a. / Vc.c.		
				5			Bornes à vis (avec capot)		
M Entrée unive				Entrée universelle					

		Alarme HB et alarme HS	Communications		Entrée SP distant	Sortie de transfert
	000					
*1	001	1		2		
*1	003	2 (pour éléments chauffants triphasés)	RS-485			
*3	004		RS-485	2		
	005			4		
	006			2		Fournie.
	007			2	Fournie.	

\*1. Les options avec alarmes HB et HS (001 et 003) ne peuvent pas être sélectionnées si une sortie courant est sélectionnée pour la sortie de contrôle.

- La sortie de contrôle ne peut pas être utilisée comme sortie de transfert.
- \*3. L'option 004 ne peut être sélectionnée que si « CX » est sélectionné comme sorties de contrôle.

#### Régulation chaud et froid

#### • Utilisation de la régulation chaud et froid

- 1) Affectation de la sortie de contrôle
- S'il n'existe aucune sortie de contrôle 2, une sortie auxiliaire est utilisée comme sortie de contrôle de refroidissement.
- S'il existe une sortie de contrôle 2, les deux sorties de contrôle sont utilisées pour le chauffage et le refroidissement.
- (Quelle que soit la sortie utilisée pour le chauffage et celle utilisée pour le refroidissement.)
- ② Contrôle
- Si le contrôle PID est utilisé, vous pouvez le configurer séparément pour le chauffage et le refroidissement.

Cela vous permet de gérer des systèmes de contrôle possédant des caractéristiques de réaction au chauffage et au refroidissement différentes.

#### Produits en option (à commander séparément)

#### Câble de conversion USB-série

Modèle			
E58-CIFQ2			

#### Cache-bornes

Modèle			
E53-COV17			
E53-COV23			

Remarque: L'E53-COV10 ne peut pas être utilisé.

Pour connaître les dimensions de montage,

reportez-vous à la page 11.

#### Couverture étanche

Modèle	
Y92S-P8	

Remarque : Cette couverture étanche est fournie avec le régulateur

numérique de température.

#### Transformateurs de courant (TC)

Diamètre du trou	Modèle
5,8 mm	E54-CT1
12,0 mm	E54-CT3

#### Adaptateur

Modèle
Y92F-45

Remarque: Utilisez cet adaptateur si le panneau a déjà été préparé

pour un régulateur E5B□.

#### Capot étanche

Modèle
Y92A-48N

#### Adaptateur pour montage

=	=	_
	Modèl	е
	Y92F-4	9

Remarque: Cet adaptateur de montage est fourni avec le régulateur

numérique de température.

#### Adaptateur pour montage sur rail DIN

Modèle
Y92F-52

#### Couvertures

Туре	Modèle
Couverture dure	Y92A-48H
Couverture souple	Y92A-48D

#### Logiciel de support CX-Thermo

Modèle	
Wodele	
EST2-2C-MV4	

Remarque: CX-Thermo version 4.5 ou supérieure est requis pour

l'E5CC.

Pour connaître les exigences système de CX-Thermo, consultez les informations relatives à EST2-2C-MV4 sur le site Web d'OMRON (www.ia.omron.com).

## Caractéristiques techniques

#### **Valeurs nominales**

	7 1101111111111111111111111111111111111	A dana la numéro de medèle : 100 à 240 Ve e EC / CC H-				
Tension d	alimentation	A dans le numéro de modèle : 100 à 240 Vc.a., 50 / 60 Hz D dans le numéro de modèle : 24 Vc.a., 50 / 60 Hz, 24 Vc.c.				
Plage de to	ension de fonctionnement	85 à 110 % de la tension d'alimentation nominale				
Consommation d'énergie  Entrée de capteur		Modèles avec sélection d'option 000 : 5,2 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 3,1 VA max. à 24 Vc.c. ou 1,6 W max. à 24 Vc.c.  Tous les autres modèles : 6,5 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 4,1 VA max. à 24 Vc.c. ou 2,3 W max. à 24 Vc.c.				
		Modèles à entrées de température Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W ou PL II Sonde à résistance platine: Pt100 ou JPt100 Capteur de température infrarouge (ES1B): 10 à 70 °C, 60 à 120 °C, 115 à 165 °C ou 140 à 260 °C Entrée analogique Entrée courant: 4 à 20 mA ou 0 à 20 mA Entrée tension: 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 à 10 V				
Impédance	e d'entrée	Entrée courant : 150 $\Omega$ max., entrée tension : 1 M $\Omega$ min. (Utilisez une connexion 1:1 lors de la connexion du ES2-HB / THB.)				
Mode de c	ontrôle	Régulation ON / OFF ou 2 boucles PID (avec réglage automatique)				
	Sortie relais	SPST-NO, 250 Vc.a., 3 A (charge résistive), durée de vie électrique : 100 000 opérations, charge minimum applicable : 5 V, 10 mA *				
Sortie de contrôle	Sortie tension (pour commande de relais statique)	Tension de sortie : 12 Vc.c. $\pm$ 20 % (PNP), courant de charge max. : 21 mA, avec circuit de protection contre les courts-circuits				
	Sortie courant	4 à 20 mA c.c. / 0 à 20 mA c.c., charge : 500 $\Omega$ max., résolution : environ 10 000*				
Sortie	Nombre de sorties	3				
auxiliaire	Caractéristiques de sortie	Sorties relais N.O., 250 Vc.a., Modèles à 3 sorties : 2 A (charge résistive), durée de vie électrique : 100 000 opérations, charge minimum applicable : 10 mA à 5 V				
	Nombre d'entrées	2 ou 4 (en fonction du modèle)				
Entrée événe-	Coroctóriotiques d'entrés	Entrée contact : ON : 1 $k\Omega$ max., OFF : 100 $k\Omega$ min.				
ment	Caractéristiques d'entrée de contact externe	Entrée sans contact : ON : Tension résiduelle : 1,5 V max., OFF : Courant de fuite : 0,1 mA max.				
		Flux de courant : env. 7 mA par point				
Sortie de	Nombre de sorties	1 (uniquement sur les modèles à une sortie de transfert)				
transfert	Caractéristiques de sortie	Sortie contact : 4 à 20 mA c.c., charge : $500~\Omega$ max., résolution : env. 10 000 Sortie tension analogique: 1 à 5 Vc.c., charge : $1~k\Omega$ max., résolution : Environ 10 000				
Méthode d	e réglage	Réglage numérique à l'aide des touches du panneau avant				
Entrée SP	distant	Entrée courant : 4 à 20 mA c.c. ou 0 à 20 mA c.c. (impédance d'entrée : 150 $\Omega$ max.) Entrée tension : 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 à 10 V (impédance d'entrée : 1 M $\Omega$ min.)				
Méthode d	'indication	Affichage numérique à 11 segments et voyants individuels Hauteur des caractères : PV : 15,2 mm, SV : 7,1 mm				
Points de	consigne multiples	Jusqu'à huit points de consigne (SP0 à SP7) peuvent être enregistrés et sélectionnés au moyen d'entrées événement, des touches ou des communications série.				
Autres fonctions		Sortie manuelle, régulation chaud / froid, alarme rupture de boucle, rampe SP, autres fonctions d'alarme, alarme de dysfonctionnement d'élément chauffant (y compris alarme de dysfonctionnement du relais statique (HS)), AT 40 %, AT 100 %, limiteur MV, filtre numérique d'entrée, auto-adaptativité, réglage robuste, décalage d'entrée PV, Exécution / Arrêt, fonctions de protection, opération d'extraction de la racine carrée, limite de taux de variation de MV, calculs simples, affichage d'état de la température, programmation simple, moyenne mobile de la valeur d'entrée et réglage de luminosité de l'affichage				
Températu de fonction	ire ambiante nnement	-10 à 55 °C (sans givrage ni condensation), pour une garantie de 3 ans : −10 à 50 °C (sans givre ni condensation)				
Humidité a	imbiante de fonctionnement	25 à 85 %				
Températu	ire de stockage	-25 à 65 °C (sans givre ni condensation)				
	//					

<sup>\*</sup> Vous ne pouvez pas sélectionner de sortie relais ou de sortie courant pour la sortie de contrôle 2.

#### Plages des entrées

#### ●Thermocouple / sonde à résistance platine (entrées universelles)

	pe ntrée	S	onde	à rési olatine		е							Т	hermo	coup	le							tı	ıre inf	e tem rarou	ge
No	om		Pt100		JPt	100	ı	K	,	J		Т	Е	L	,	IJ	N	R	s	В	W	PLII	10 à 70 °C	60 à 120 °C	115 à 165 °C	140 à 260 °C
Plage de température (°C)	2 300 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 900 800 700 600 500 400 300 200 100	850	500,0	100,0	500,0	100,0	1300	500,0	850	400,0	400	400,0	600	850	400	400,0	1300	1700	1700	1800	2 300	1 300	90	120	165	260 0
	-100 -200		-199,9		199.9		-200	-20,0	-100	-20,0	-200	-199,9	-200	-100	-200	-199,9	-200									
de co	néro nfigu- ion	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Les valeurs grisées sont les valeurs par défaut.

Les normes applicables aux types d'entrées sont les suivantes :

K, J, T, E, N, R, S, B : JIS C 1602-1995, IEC 60584-1 JPt100 : JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 L : Fe-CuNi, DIN 43710-1985 Pt100 : JIS C 1604-1997, IEC 60751

U : Cu-CuNi, DIN 43710-1985 PL II : selon le tableau des forces électromotrices Platinel II de BASF (anciennement Engelhard)

W: W5Re / W26Re, ASTM E988-1990

#### ●Entrée analogique

Type d'entrée	Cou	rant	Tension			
Spécifications de l'entrée	4 à 20 mA	0 à 20 mA	1 à 5 V	0 à 5 V	0 à 10 V	
Plage de réglage	Utilisable dans les plages suivantes par mise à l'échelle : -1 999 à 9 999, -199,9 à 999,9, -19,99 à 99,99 ou -1,999 à 9,999					
Numéro de configuration	25	26	27	28	29	


#### Sorties d'alarme

Chaque alarme peut être réglée séparément selon l'un des 19 types d'alarmes suivants. La valeur par défaut est 2. Limite supérieure (voir remarque). Des sorties auxiliaires sont affectées aux alarmes. Des temporisations ON et OFF (0 à 999 s) peuvent également être spécifiées.


Remarque: Sur les modèles avec alarmes HB ou HS, l'alarme 1 est réglée par défaut sur une alarme élément chauffant (HA) et le paramètre Type d'alarme 1 ne s'affiche pas. Pour utiliser l'alarme 1, définissez-la comme affectation de sortie.

Valeur		Fonctionnemen	t sortie d'alarme	
de consigne	Type d'alarme	Lorsque la valeur d'alarme X est positive	Lorsque la valeur d'alarme X est négative	Description des fonctions
0	Alarme OFF	Sortie	OFF	Aucune alarme
1	Limites supérieure et inférieure*1	ON L H PV	*2	Réglez l'écart dans le point de consigne en définissant les limites supérieure (H) et inférieure (L) de l'alarme. L'alarme est ON lorsque la PV n'est pas comprise dans cette plage de déviation.
2	Limite supérieure	ON OFF SP PV	ON OFF SP PV	Réglez l'écart ascendant dans le point de consigne en définissant la valeur d'alarme (X). L'alarme est ON lorsque la PV est supérieure au SP d'une valeur au moins égale à la déviation.
3	Limite inférieure	ON X PV	ON OFF SP PV	Réglez l'écart descendant dans le point de consigne en définissant la valeur d'alarme (X). L'alarme est ON lorsque la PV est inférieure au SP d'une valeur au moins égale à la déviation.
4	Plage limite supérieure et inférieure*1	ON OFF SP PV	*3	Réglez l'écart dans le point de consigne en définissant les limites supérieure (H) et inférieure (L) de l'alarme. L'alarme est ON lorsque la PV est comprise dans cette plage de déviation.
5	Limite supérieure et inférieure avec séquence stand-by*1	ON L H PV	*4	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure et inférieure (1).*6
6	Limite supérieure avec séquence stand-by	ON OFF SP PV	ON X ← PV	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure (2).*6
7	Limite inférieure avec séquence stand-by	ON OFF SP PV	ON X PV	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite inférieure (3).*6
8	Limite supérieure valeur absolue	ON OFF 0	ON OFF O	L'alarme passe à ON si la valeur du process est supérieure à la valeur d'alarme (X), quel que soit le point de consigne.
9	Limite inférieure valeur absolue	ON ←X→ OFF 0 PV	ON OFF OPPV	L'alarme passe à ON si la valeur du process est inférieure à la valeur d'alarme (X), quel que soit le point de consigne.
10	Limite supérieure valeur absolue avec séquence stand-by	ON OFF 0 PV	ON OFF PV	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure de valeur absolue (8).*6
11	Limite inférieure valeur absolue avec séquence stand-by	ON	ON OFF O PV	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite inférieure de valeur absolue (9).*6
12	LBA (type d'alarme 1 uniquement)		-	*7
13	Alarme taux de variation PV		-	*8
14	Limite supérieure de valeur absolue SP	ON OFF O SP	ON ←X→ SP	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque le point de consigne (SP) est supérieur à la valeur d'alarme (X).
15	Limite inférieure de valeur absolue SP	ON ←X→ OFF 0 SP	ON OFF O SP	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON si le point de consigne (SP) est inférieur à la valeur d'alarme (X).
16	Limite supérieure valeur absolue MV*9	ON OFF 0 MV	ON OFF 0	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque la variable manipulée (MV) est supérieure à la valeur d'alarme (X).
17	Limite inférieure de valeur absolue MV*9	ON ←X→ OFF 0	ON OFF O MV	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque la variable manipulée (MV) est inférieure à la valeur d'alarme (X).
18	Limite supérieure valeur absolue RSP*10	ON ←X→ RSP	ON OFF 0 RSP	L'alarme se règle sur ON si le SP distant (RSP) est supérieur à la valeur d'alarme (X).
19	Limite inférieure de valeur absolue RSP*10	ON ←X→ OFF 0 RSP	ON OFF OR RSP	L'alarme se règle sur ON si le SP distant (RSP) est inférieur à la valeur d'alarme (X).

- \*1 Si vous sélectionnez les valeurs 1, 4 ou 5, vous pouvez définir les valeurs limites inférieure et supérieure séparément pour chaque type d'alarme. Ces valeurs sont exprimées les lettres « L » et « H ».
- \*2 Valeur de consigne : 1, alarme limite supérieure et inférieure



\*3 Valeur de consigne : 4, plage limite supérieure et inférieure



- \*4 Valeur de consigne : 5, limite supérieure et inférieure avec séquence stand-by Pour l'alarme de limite supérieure et inférieure décrite ci-dessus\*2
  - Cas 1 et 2

<u>Toujours OFF</u> lorsque l'hystérésis de la limite supérieure et celle de la limite inférieure se chevauchent.

- Cas 3 : Toujours OFF
- \*5. Valeur de consigne : 5, Limite inférieure et supérieure avec séquence stand-by <u>Toujours à OFF</u> lorsque l'hystérésis de la limite supérieure et celle de la limite inférieure se chevauchent.
- \*6 Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur le fonctionnement de la séquence stand-by.
- \*7 Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur l'alarme de rupture de boucle (LBA).
- \*8 Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur l'alarme taux de variation PV.
- 19 Lors de la régulation chaud / froid, l'alarme de limite supérieure valeur absolue MV fonctionne uniquement pour le chauffage et l'alarme de limite inférieure valeur absolue MV fonctionne uniquement pour le refroidissement.
- valeur absolue MV fonctionne uniquement pour le refroidissement.

  \*10 Cette valeur ne s'affiche que si une entrée SP distant est utilisée.

  Elle fonctionne à la fois en modes SP local et SP distant.

#### Caractéristiques

	•						
		Thermocouple :	(±0,3 % de la valeur indiquée ou ±1 °C, selon la valeur la plus élevée)				
Précision d'a	affichage	Sonde à résistance platine :	$\pm 1$ chiffre max.*1 ( $\pm 0.2$ % de la valeur indiquée ou $\pm 0.8$ °C, selon la valeur la plus élevée)				
	ature ambiante de 23 °C)	Solide a resistance platine.	±1 chiffre				
(		Entrée analogique :	$\pm 0.2$ % pleine échelle $\pm 1$ chiffre max.				
		Entrée TC :	±5 % pleine échelle ±1 chiffre max.				
Précision de	la sortie de transfert	$\pm$ 0,3 % pleine échelle max.					
Type d'entré		$\pm 0.2$ % pleine échelle $\pm 1$ chiffre max.					
Influence de	la température*2		, B, W, PL II) : $\pm 1$ % de PV ou $\pm 10$ °C, la valeur la plus grande étant retenue)				
		±1 chiffre max.	intervitation de DV en 14.00 de referente entre entre de transference				
		±1 chiffre max.*3	ple : (±1 % de PV ou ±4 °C, la valeur la plus grande étant retenue)				
Influence de	la tension*2		.1 % de PV ou $\pm 2$ °C, la valeur la plus grande étant retenue) $\pm 1$ chiffre max.				
iiiiiaciioc ac	ia terioreri 2	Entrée analogique : (±1 % pl					
		Entrée TC : (±5 % pleine éch					
		Entrée SP distant : (±1 % ple	ine échelle) ±1 chiffre max.				
Période d'éc	hantillonnage d'entrée	50 ms					
Hystérésis			à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1 °C ou °F)				
,			9,99 % pleine échelle (par unité de 0,01 % pleine échelle)				
Bande propo	ortionnelle (P)		à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1 °C ou °F)				
Temps intég	ral (I)		9,9 % pleine échelle (par unité de 0,1 % pleine échelle) , 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*4				
Temps dériv			, 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s) 4				
•	ortionnelle (P) pour		999,9 °C ou °F (par unité de 0,1 °C ou °F)				
le refroidisse			9,9 % pleine échelle (par unité de 0,1 % pleine échelle)				
Temps intég	ral (I) pour		, 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*4				
le refroidissement		o a 9 999 s (par unite de 1 s)	, 0,0 a 999,9 s (par unite de 0,1 s) 4				
Temps dérivé (D) pour		0 à 9 999 s (par unité de 1 s)	. 0.0 à 999.9 s (par unité de 0.1 s)*4				
le refroidissement							
Période de c		0,1, 0,2, 0,5, 1 à 99 s (par unité de 1 s) 0,0 à 100 % (par unité de 0,1 %)					
	initialisation manuelle	-1 999 à 9 999 (la position de la virgule dépend du type d'entrée)					
	lage d'alarme	Thermocouple : 0,1 °C / Ω m					
du signal	sistance source	Sonde à résistance platine : 0,1 °C / $\Omega$ max. (10 $\Omega$ max.)					
Résistance d	d'isolement	20 M $\Omega$ min. (à 500 Vc.c.)					
Rigidité diéle		2 300 Vc.a., 50 ou 60 Hz pendant 1 minute (entre des bornes de charge différente)					
Vileveties	Résistance		in. chacune dans les directions X, Y et Z				
Vibration	Dysfonctionnement	10 à 55 Hz, 20 m/s <sup>2</sup> pendant	2 heures dans chacune des directions X, Y et Z				
Destruction	Résistance aux chocs	100 m/s <sup>2</sup> , 3 fois dans chacur					
Destruction	Dysfonctionnement	300 m/s <sup>2</sup> , 3 fois dans chacur	e des directions X, Y et Z				
Poids			support de montage : environ 10 g				
Classe de pr			arrière : IP20, bornes : IP00				
	e la mémoire	`	e d'écritures : 1 000 000 fois)				
Outil de con	figuration	CX-Thermo version 4.5 ou supérieure					
Port d'outil d	de configuration	Panneau supérieur de l'E5C	C: Un câble de conversion série / USB E58-CIFQ2 est utilisé pour				
		III 61010-1 CSA C22 2 No	effectuer la connexion à un port USB sur l'ordinateur.*5 611010-1 (évalué par UL), certifié KOSHA (certains modèles)*6,				
Normes	Normes approuvées	Korean Radio Waves Act (Ad					
	Normes respectées	· ·	Niveau de pollution 2, surintensité de catégorie II, normes de la Lloyd's*7				
	•	IEM:	EN61326				
		Puissance du champ électro	magnétique				
		des interférences par rayonnement : EN 55011 Groupe 1, classe A					
		Tension parasite aux bornes					
CEM		EMS:	EN 61326				
CEM		Immunité aux décharges éle Immunité au champ électrom	•				
		Résistance bruit en créneaux					
		Immunité aux perturbations e					
		Immunité aux surtensions :	EN 61000-4-5				
		Immunité aux baisses tensio	n / interruptions tension: EN 61000-4-11				
*1 La précisio	on d'indication des thermoc	ounles K dans la plage 200 à 1	300 °C, des thermocouples T et N à une température de -100 °C max et				

<sup>\*1</sup> La précision d'indication des thermocouples K dans la plage 200 à 1 300 °C, des thermocouples T et N à une température de –100 °C max et des thermocouples U et L à n'importe quelle température est de ±2 °C ±1 chiffre maximum. La précision du thermocouple B à une température maximale de 400 °C n'est pas spécifiée. La précision d'indication des thermocouples B dans la plage 400 à 800 °C est de ±3 °C max. La précision d'indication des thermocouples R et S à une température de 200 °C max. est de ±3 °C ±1 chiffre max. La précision d'indication des thermocouples W est de ±0,3 de PV ou ±3 °C, selon la valeur la plus élevée, ±1 chiffre max. La précision d'indication des thermocouples PL II est de  $\pm 0.3$  de PV ou  $\pm 2$  °C, selon la valeur la plus élevée,  $\pm 1$  chiffre max.

- \*2 Température ambiante : -10 °C à 23 °C à 55 °C, plage de tension : -15 % à 10 % de la tension nominale \*3 Thermocouple K à -100 °C max. : ±10 °C max.
- L'unité est déterminée par la valeur du paramètre Unité de temps intégral / dérivé.
- \*5 Les communications externes (RS-485) et les communications par câble de conversion USB-série peuvent être utilisées simultanément.
- \*6 Visitez le site Web suivant pour obtenir des informations sur les modèles certifiés. http://www.ia.omron.com/support/models/index.html
- Consultez les informations relatives aux normes maritimes sous Shipping Standards on page 36 pour en savoir plus sur la conformité aux normes de la Lloyd's.

#### Câble de conversion USB-série

Système d'exploitation utilisable	Windows 2000, XP, Vista ou 7
Logiciel utilisable	CX-Thermo version 4.5 ou supérieure
Modèles applicables	E5CC / E5EC / E5AC et E5CB
Norme d'interface USB	Conforme à la spécification USB 1.1
Vitesse DTE	38 400 bps
Caractéristiques des connecteurs	Ordinateur : USB (fiche de type A) Régulateur numérique de température : Port d'outil de configuration
Alimentation	Alimentation par bus (fournie par un contrôleur hôte USB)*
Tension d'alimentation	5 Vc.c.
Consommation de courant	450 mA max.
Tension de sortie	4,7±0,2 Vc.c. (fournie par le câble de conversion série UBS au régulateur numérique de température)
Courant de sortie	250 mA max. (fournie par le câble de conversion série UBS au régulateur numérique de température)
Température ambiante de fonctionnement	0 à 55 °C (sans givrage ni condensation)
Humidité ambiante de fonctionnement	10 à 80 %
Température de stockage	-20 à 60 °C (sans givre ni condensation)
Humidité de stockage	10 à 80 %
Altitude	2 000 m max.
Poids	Environ 120 g

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et / ou dans d'autres pays.

\* Utilisez un port haute puissance pour le port USB.

Remarque: Un pilote doit être installé sur l'ordinateur. Reportezvous aux instructions d'installation fournies dans le manuel d'utilisation du câble de conversion.

# Caractéristiques techniques de communication

Méthode de connexion de la ligne de transmission	RS-485 : multipoint
Communications	RS-485 (deux fils, semi-duplex)
Méthode de synchronisation	Synchronisation Marche / Arrêt
Protocole	CompoWay/F ou Modbus
Vitesse de transmission	19 200, 38 400 ou 57 600 bps
Code de transmission	ASCII
Longueur de bits de données*	7 ou 8 bits
Longueur du bit d'arrêt*	1 ou 2 bits
Détection d'erreur	Parité verticale (aucune, paire, impaire) Caractère de contrôle par blocs (BCC) avec CompoWay/F ou CRC-16 Modbus
Contrôle de flux	Aucune
Interface	RS-485
Fonction de relance	Aucune
Tampon de communication	217 octets
Délai d'attente réponse communication	0 à 99 ms Par défaut : 20 ms

\* La vitesse de transmission, la longueur de bits de données, la longueur du bit d'arrêt et la parité verticale peuvent être réglées individuellement à l'aide du niveau de réglage des communications.

#### Fonctions de communications

Communications sans programmation*	Vous pouvez utiliser la mémoire de l'API pour lire et écrire des paramètres E5□C, démarrer et arrêter le fonctionnement, etc. Le modèle E5□C assure automatiquement les communications avec des API. Les communications ne nécessitent aucune programmation.  Nombre de régulateurs de température connectés: 16 max.  API applicables  API OMRON  SYSMAC séries CS, CJ ou CP  API Mitsubishi Electric  MELSEC séries Q ou L

	Lorsque des régulateurs de température sont connectés, les paramètres peuvent être copiés depuis le régulateur défini comme le maître, vers des régulateurs esclaves. Nombre de régulateurs de température connectés: 16 max. (maître compris)
Communications entre composants*	Lorsque des régulateurs de température sont connectés, des points de consigne et des commandes RUN / STOP peuvent être émises depuis le régulateur défini comme le maître, vers des régulateurs de température esclave. La pente et les décalages peuvent être définis pour le point de consigne.  Nombre de régulateurs de température connectés: 16 max. (maître compris)

<sup>\*</sup> Un régulateur de température avec la version 1.1 ou ultérieure est requis.

#### Caractéristiques nominales du transformateur de courant (à commander séparément)


Rigidité diélectrique	1 000 Vc.a. pendant 1 min.
Résistance aux vibrations	50 Hz, 98 m/s2
Poids	E54-CT1 : environ 11,5 g, E54-CT3 : environ 50 g
Accessoires (E54-CT3 uniquement)	Armatures (2) Fiches (2)

#### Alarmes de dysfonctionnement de l'élément chauffant et alarmes de dysfonctionnement du relais statique


Entrée TC (pour détection du courant de l'élément chauffant)	Modèles avec détection pour les éléments chauffants monophasés : une entrée Modèles avec détection pour les éléments chauffants monophasés ou triphasés : deux entrées
Courant maximum dans l'élément chauffant	50 A c.a.
Précision d'indication du courant d'entrée	$\pm 5$ % pleine échelle $\pm 1$ chiffre max.
Plage de sélection de l'alarme de dysfonctionnement d'élément chauffant*1	0,1 à 49,9 A (par unité de 0,1 A) Temps ON de détection minimum : 100 ms*3
Plage de réglage d'alarme de panne du relais statique*2	0,1 à 49,9 A (par unité de 0,1 A) Temps ON de détection minimum : 100 ms*4

- \*1 Dans le cas des alarmes de dysfonctionnement de l'élément chauffant, le courant de l'élément chauffant est mesuré lorsque la sortie de contrôle est ON, et la sortie passe à ON si le courant de l'élément chauffant est inférieur à la valeur de consigne (c.-à-d. la valeur du courant de détection du dysfonctionnement de l'élément chauffant).
- \*2 Dans le cas des alarmes de panne du relais statique, le courant de l'élément chauffant est mesuré lorsque la sortie de contrôle est OFF, et la sortie passe à ON si le courant de l'élément chauffant est supérieur à la valeur de consigne (c.-à-d. la valeur du courant de détection de panne du relais statique).
- \*3 La valeur est 30 ms pour une période de contrôle de 0,1 ou 0,2 s.
- \*4 La valeur est 35 ms pour une période de contrôle de 0,1 ou 0,2 s.

# Courbe de durée de vie électrique des relais (valeurs de référence)



#### **Connexions externes**




Remarque: 1. L'application des bornes dépend du modèle.

- 2. Ne câblez pas les bornes qui ne sont pas affichées avec un arrière-plan gris.
- 3. Pour être conforme aux normes CEM, le câble de raccordement du capteur doit mesurer 30 m maximum. Si la longueur du câble dépasse 30 m, il ne peut pas être compatible avec les normes CEM.
- 4. Connectez des bornes serties M3.

#### Schémas de bloc d'isolement / isolation


#### Modèles à 3 sorties auxiliaires



Remarque: Les sorties auxiliaires 1 à 3 ne sont pas isolées.


#### **Nomenclature**





Dimensions (Unité: mm)

#### Régulateurs



Le port de l'outil de configuration se trouve en haut du régulateur de température. Ce port sert à raccorder le régulateur de température à l'ordina-

teur pour utiliser l'outil de configuration.

Le câble de conversion série / USB E58-CIFQ2 est nécessaire pour procéder à ce raccordement.


Reportez-vous aux instructions fournies avec le câble de conver-

sion série / USB pour connaître la procédure de connexion.

Remarque: Ne laissez pas le câble de conversion série /

USB connecté pendant l'utilisation du régulateur de température.

#### Découpe du panneau



Montage en groupe

(48 × nombre de cartes – 2,5)\*1,0

(48 × nombre de cartes – 2,5)\*0

45\*0,6


Le montage en groupe
ne permet pas d'assurer
l'étanchéité.

- L'épaisseur recommandée du panneau est comprise entre 1 et 5 mm.
- Le montage en groupe n'est pas possible en position verticale (maintenez l'espace de montage spécifié entre les régulateurs).
- Pour monter le régulateur en version étanche, insérez la couverture étanche autour du régulateur.
- Si plusieurs régulateurs sont montés, la température ambiante ne doit pas dépasser la température autorisée spécifiée.
- Pour fixer le câble de conversion série / USB au panneau de commande, utilisez une épaisseur de panneau comprise entre 1 et 2,5 mm.

#### Accessoires (à commander séparément)


# ◆ Câble de conversion USB-série E58-CIFQ2






# Cache-bornesE53-COV17





#### Cache-bornes

E53-COV23 (Trois caches fournis.)



#### ● Couverture étanche Y92S-P8 (pour DIN 48 × 48)



La protection étanche est fournie avec le régulateur numérique de température.

En cas de perte ou de dommage, vous pouvez commander la couverture étanche séparément. La couverture étanche peut être utilisée pour obtenir une classe de protection IP66.


(L'environnement de fonctionnement est susceptible d'entraîner une détérioration, un rétrécissement ou un durcissement de la couverture étanche. Il est dès lors conseillé d'effectuer un remplacement périodique pour garantir le niveau d'étanchéité spécifié dans IP66. Le moment du remplacement périodique dépend de l'environnement de fonctionnement. Veillez à confirmer ce point à votre site. On prend en général trois ans comme base.)

Vous ne devez pas installer la couverture étanche si une structure étanche n'est pas requise.

#### ● Transformateurs de courant


#### E54-CT1






#### E54-CT3






#### **Accessoires E54-CT3**


#### Armature



#### • Fiche




#### Exemple de connexion



#### Courant passant (lo) en fonction de la tension de sortie (Eo) (valeurs de référence) E54-CT1

Courant continu maximal élément chauffant : 50 A (50 / 60 Hz)

Nombre d'enroulements :  $400\pm2$ Résistance des enroulements :  $18\pm2~\Omega$ 



Courant passant (lo) A (r.m.s.)


#### Courant passant (lo) en fonction de la tension de sortie (Eo) (valeurs de référence) E54-CT3

Courant continu maximal élément chauffant :

120 A (50 / 60 Hz)

(Le courant continu maximal élément chauffant pour un régulateur numérique de température OMRON est de 50 A).

Nombre d'enroulements :  $400\pm2$ Résistance des enroulements :  $8\pm0.8~\Omega$ 



Courant passant (lo) A (r.m.s.)


#### Adaptateur


Y92F-45

Remarque : 1. Utilisez cet adaptateur si le panneau avant a déjà été préparé pour le modèle E5B□.


- 2. Seul le noir est disponible.
- 3. Vous ne pouvez pas utiliser le câble de conversion USB-série E58-CIFQ2 avec l'adaptateur Y92F-45. Si vous souhaitez utiliser le câble de conversion USB / série pour effectuer les réglages, faites-le avant d'installer le régulateur de température sur le panneau.









#### Monté sur l'E5CC










#### Adaptateur pour montage sur rail DIN

Y92F-52

Remarque : Cet adaptateur ne peut pas être utilisé en même temps que le cache-borne. Enlevez le cache-bornes pour utiliser l'adaptateur.









Cet adaptateur permet de fixer le modèle E5CC sur un rail DIN. Si vous utilisez l'adaptateur, il n'est pas nécessaire d'installer une plaque dans le panneau ou de percer des trous de fixation dans le panneau.


#### Monté sur l'E5CC








#### ● Capot étanche Y92A-48N






#### ● Adaptateur pour montage Y92F-49



L'adaptateur de montage est fourni avec le régulateur numérique de température. En cas de perte ou d'endommagement, vous pouvez commander cet adaptateur séparément.

#### Capot de protection

#### Y92A-48D




Remarque : Ce capot de protection ne peut pas être utilisé quand la couverture étanche

est installée.

Ce capot de protection est mou. Il permet de continuer à commander le régulateur lorsqu'il est en place.

#### ● Capot de protection Y92A-48H



Ce capot de protection est dur. Utilisez-le pour éviter les dysfonctionnements, etc.

MEMO


# E5EC / E5AC (48 × 96 mm / 96 × 96 mm)

Large écran PV blanc plus facile à lire. Sélection de modèle, configuration et utilisation aisées.


Gamme complète de capacités d'E/S, fonctions et performances. Traitement d'un plus grand nombre d'applications.

- L'écran PV LCD blanc d'une hauteur de 18 mm environ pour le modèle E5EC et de 25 mm pour le modèle E5AC améliore la lisibilité.
- Des ports d'outil sont prévus sur le panneau supérieur et le panneau avant. Configurez le régulateur sans câbler l'alimentation en le raccordant à l'ordinateur à l'aide d'un câble de conversion de communications (à commander séparément). CX-Thermo (vendu séparément) facile la configuration.
- Echantillonnage grande vitesse à 50 ms.
- Des modèles sont disponibles avec 4 sorties auxiliaires maximum, 6 entrées d'événement maximum, une sortie de transfert et une entrée SP distante afin de répondre aux besoins d'un grand nombre d'applications.
- Boîtier court de 60 mm de profondeur seulement.
- Connexions aisées à un API grâce aux communications sans programmation. Utilisez les communications de composants pour relier les régulateurs de température entre eux.
- Les nouveaux modèles qui peuvent effectuer un contrôle proportionnel de position peuvent également contrôler

# 96 × 96 mm 48 × 96 mm E5EC E5AC Consultez la section Précautions



#### Principales fonctions d'E/S



Cette fiche technique sert de référence pour choisir les produits.

Veillez à consulter les manuels suivants concernant les précautions relatives aux applications et concernant d'autres informations sur le fonctionnement avant d'essayer d'utiliser le produit.

Manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H174)

Manuel d'utilisation des communications des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H175)

#### Légende des références et modèles standard

Légende (	des références
E5EC-□□	□ □ □ -□□□ (Exemple : E5EC-RX4A5M-000)
1	2 3 4 5 6
E5AC-□□	□ □ □ -□□ (Exemple : E5AC-RX4A5M-000)
<u>(1)</u>	$\overline{(2)}$ $\overline{(3)}$ $\overline{(4)}$ $\overline{(5)}$ $\overline{(6)}$

	(	1)	2	3	4	5	6					
Modèle		e contrôle et 2	Nombre de sorties au- xiliaires	Tension d'alimenta- tion	Type de borne	Type d'en- trée	Options		Sig	nification		
E5EC									48	× 96 mm		
E5AC										× 96 mm		
									e de contrôle	:1		contrôle 2
	RX								Sortie relais		Aud	cune
	QX							(pour comma	ortie tension ande de relais			cune
*2	CX							Sortie o	ourant analog	ique		cune
	QQ								ortie tension ande de relais	statique)	(pour co	tension mmande statique)
	QR								ortie tension ande de relais	statique)	Sortie	relais
	RR								Sortie relais			relais
*2	СС							Sortie o	ourant analog	ique	analo	courant ogique
	CQ							Sortie o	ourant analog	ique	(pour co	tension mmande statique)
	PR							Sortie relais de	e position prop	oortionnelle	de po	relais osition ionnelle
		*3	4					4 (sorties aux aux	iliaires 1 et 2 a liaires 3 et 4 a			
				A					100 à	a 240 Vc.a.		
				D					24 V	c.a. / Vc.c.		
	4	de contrô	e 1 et 2		5					vis (avec ca		
	Pour RX, QX, QQ, QR, RR ou CQ	Pour CX ou CC	Pour PR			М		Alarme HB et alarme HS	Commu- nications	e universelle Entrées événe- ment	Entrée SP distant	Sortie de transfert
	Sélection- nable	Sélection- nable	Sélection- nable				000					
		Sélection- nable	Sélection- nable				004		RS-485	2		
Conditions		Sélection- nable					005			4		
de sélec- tion des options*1	Sélection- nable						009	2 (pour éléments chauffants triphasés)	RS-485	2		
	Sélection- nable						010	1		4		
	Sélection- nable						011	1		6	Fournie.	Fournie.
		Sélection- nable					013			6	Fournie.	Fournie.
		Sélection- nable	Sélection- nable				014		RS-485	4	Fournie.	Fournie.

- \*1. Les options pouvant être sélectionnées varient suivant type de sortie de contrôle.
- La sortie de contrôle ne peut pas être utilisée comme sortie de transfert. Un modèle à quatre sorties auxiliaires doit être sélectionné.

#### Régulation chaud et froid

#### I Utilisation de la régulation chaud et froid

- 1) Affectation de la sortie de contrôle
- S'il n'existe aucune sortie de contrôle 2, une sortie auxiliaire est utilisée comme sortie de contrôle de refroidissement.
- S'il existe une sortie de contrôle 2, les deux sorties de contrôle sont utilisées pour le chauffage et le refroidissement.
- (Quelle que soit la sortie utilisée pour le chauffage et celle utilisée pour le refroidissement.)
- Si le contrôle PID est utilisé, vous pouvez définir le contrôle PID séparément pour le chauffage et le refroidissement.

Cela vous permet de gérer des systèmes de contrôle possédant des caractéristiques de réaction au chauffage et au refroidissement différentes.

#### Produits en option (à commander séparément)

#### Câble de conversion USB-série

Modèle	
E58-CIFQ2	

#### Câble de conversion des communications

Modèle	
E58-CIFQ2-E	

Remarque: Utilisez toujours ce produit avec le modèle E58-CIFQ2. Ce câble est utilisé pour la connexion au port de l'outil

de configuration du panneau avant.

#### Cache-bornes

Modèle
E53-COV24

#### Couverture étanche

Régulateur correspondant	Modèle
E5EC	Y92S-P9
E5AC	Y92S-P10

**Remarque :** Cette couverture étanche est fournie avec le régulateur numérique de température.

#### Capot étanche

Régulateur correspondant	Modèle
E5EC	Y92A-49N
E5AC	Y92A-96N

#### Couverture de port

Modèle
Y92S-P7

Remarque : Cette couverture de port est fournie avec le régulateur

numérique de température.

#### Adaptateur pour montage

Modèle	
modelo	
Y92F-51	
(Danis adamtatania a aut (animala)	
(Deux adaptateurs sont fournis.)	

Remarque: Cet adaptateur de montage est fourni avec le régulateur

numérique de température.

#### Transformateurs de courant (TC)

Diamètre du trou	Modèle
5,8 mm	E54-CT1
12,0 mm	E54-CT3

#### Logiciel de support CX-Thermo

•	• • •	
	Modèle	
	EST2-2C-MV4	

Remarque: CX-Thermo version 4.5 ou ultérieure est requis pour

le modèle E5EC.

Pour connaître les exigences système de CX-Thermo, consultez les informations relatives à EST2-2C-MV4 sur le site Web d'OMRON (www.ia.omron.com).

## Caractéristiques techniques

#### **Valeurs nominales**

Tension d'alimentation			A dans le numéro de modèle : 100 à 240 Vc.a., 50 / 60 Hz D dans le numéro de modèle : 24 Vc.a., 50 / 60 Hz, 24 Vc.c.		
Plage de tension de fonctionnement		nement	85 à 110 % de la tension d'alimentation nominale		
E5EC		E5EC	Modèles avec sélection d'option 000 : 6,6 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 4,1 VA max. à 24 Vc.a. ou 2,3 W max. à 24 Vc.c.  Tous les autres modèles : 8,3 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 5,5 VA max. à 24 Vc.a. ou 3,2 W max. à 24 Vc.c.		
Consomm	ation d'énergie	E5AC	Modèles avec sélection d'option 000 : 7,0 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 4,2 VA max. à 24 Vc.a. ou 2,4 W max. à 24 Vc.c.  Tous les autres modèles : 9,0 VA max. à 100 à 240 Vc.a., et 5,6 VA max. à 24 Vc.a. ou 3,4 W max. à 24 Vc.c.		
Entrée de	capteur		Modèles avec entrées de température Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W ou PL II Sonde à résistance platine: Pt100 ou JPt100 Capteur de température infrarouge (ES1B): 10 à 70 °C, 60 à 120 °C, 115 à 165 °C ou 140 à 260 °C Entrée analogique Entrée courant: 4 à 20 mA ou 0 à 20 mA Entrée tension: 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 à 10 V		
Impédanc	e d'entrée		Entrée courant : 150 $\Omega$ max., entrée tension : 1 M $\Omega$ min. (Utilisez une connexion 1:1 lors de la connexion du ES2-HB / THB.)		
Mode de d	ontrôle		Régulation Tout ou Rien ou 2 PID (avec réglage automatique)		
	Sortie relais		SPST-NO, 250 Vc.a., 5 A (charge résistive), durée de vie électrique : 100 000 opérations, charge minimum applicable : 5 V, 10 mA		
Sortie de contrôle	Sortie tension (pour commande de relais statique)		Tension de sortie : 12 Vc.c. $\pm 20$ % (PNP), courant de charge max. : 40 mA, avec circuit de protection contre les court-circuits (le courant de charge maximum est de 21 mA pour les modèles à deux sorties de contrôle).		
	Sortie courant		4 à 20 mA c.c. / 0 à 20 mA c.c., charge : 500 Ω max., résolution : env. 10 000		
Sortie	Nombre de sorties	5	4		
auxiliaire	Caractéristiques o	le sortie	Sorties relais N.O., 250 Vc.a., Modèles à 4 sorties : 2 A (charge résistive), durée de vie électrique : 100 000 opérations, charge minimum applicable : 10 mA à 5 V		
	Nombre d'entrées		2, 4 ou 6 (en fonction du modèle)		
Entrée événe-	Caractéristiques d'entrée de contact externe		Entrée contact : ON : 1 kΩ max., OFF : 100 kΩ min.		
ment			Entrée sans contact : ON : Tension résiduelle : 1,5 V max., OFF : Courant de fuite : 0,1 mA max.		
	ao comact extern	_	Flux de courant : env. 7 mA par point		
Sortie de	Nombre de sorties	3	1 (uniquement sur les modèles à une sortie de transfert)		
transfert	Caractéristiques o	le sortie	Sortie courant : 4 à 20 mA c.c., charge : 500 $\Omega$ max., résolution : Environ 10 000 Sortie tension analogique: 1 à 5 Vc.c., charge : 1 k $\Omega$ max., résolution : Environ 10 000		
Entrée SP	distant		Entrée courant : 4 à 20 mA c.c. ou 0 à 20 mA c.c. (impédance d'entrée : 150 $\Omega$ max.) Entrée tension : 1 à 5 V, 0 à 5 V ou 0 à 10 V (impédance d'entrée : 1 M $\Omega$ min.)		
Entrée pot	tentiomètre		100 Ω à 10 kΩ		
Méthode d	le réglage		Réglage numérique à l'aide des touches du panneau avant		
Méthode d'indication			Affichage numérique à 11 segments et voyants individuels Hauteur des caractères: E5EC: PV: 18,0 mm, SV: 11,0 mm, MV: 7,8 mm		
Points de consigne multiples		<b>3</b>	Jusqu'à huit points de consigne (SP0 à SP7) peuvent être enregistrés et sélectionnés au moyen d'entrées événement, des touches ou des communications série.		
Commutateur de banque			Aucune		
Autres fonctions			Sortie manuelle, régulation chaud / froid, alarme rupture de boucle, rampe SP, autres fonctions d'alarme, alarme de dysfonctionnement d'élément chauffant (y compris alarme de dysfonctionnement du relais statique (HS)), AT 40 %, AT 100 %, limiteur MV, filtre numérique d'entrée, auto-adaptativité, réglage robuste, décalage d'entrée PV, Exécution / Arrêt, fonctions de protection, opération d'extraction de la racine carrée, limite de taux de variation de MV, calculs simples, affichage d'état de la température, programmation simple, moyenne mobile de la valeur d'entrée et réglage de luminosité de l'affichage		
Température ambiante de fonctionnement			-10 à 55 °C (sans givrage ni condensation), pour une garantie de 3 ans : -10 à 50 °C (sans givre ni condensation)		
de fonctio	nnement		pour une garantie de 3 ans . – 10 a 50 °C (sans givie ni condensation)		
	nnemenτ ambiante de fonctio	onnement			

#### Plages des entrées

#### ●Thermocouple / sonde à résistance platine (entrées universelles)

Ty d'er	Type d'entrée		Sonde à résistance platine				Thermocouple											Capteur de tempéra- ture infrarouge								
No	om		Pt100	)	JPt	100		K	,	J		Т	Е	L	ı	J	N	R	s	В	W	PLII	10 à 70 °C	60 à 120 °C	115 à 165 °C	140 à 260 °C
	2 300 1 800																	1 700	1 700	1 800	2 300					
	1 700 1 600 1 500																									
<sup>©</sup>	1 400						1 300										1 300					1 300				
ature (	1 200 1 100																									
température (°C)	1 000	850							850					850												
de te	800 700 600												600													
Plage de	500 400		500,0		500,0			500,0		400,0	400	400,0			400	400,0										260
	300 200			100,0		100,0																	90	120	165	
	100 -100			0,0		0,0												0	0	100	0	0	0	0	0	0
	-200	-200	-199,9		-199,9		-200	-20,0	-100	-20,0	-200	-199,9	-200	-100	-200	-199,9	-200									
Pla de ré	age glage	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Les valeurs grisées sont les valeurs par défaut.

Les normes applicables aux types d'entrées sont les suivantes :

K, J, T, E, N, R, S, B : JIS C 1602-1995, IEC 60584-1 JPt100 : JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 L : Fe-CuNi, DIN 43710-1985 Pt100 : JIS C 1604-1997, IEC 60751

U : Cu-CuNi, DIN 43710-1985 PL II : selon le tableau des forces électromotrices Platinel II de BASF (anciennement Engelhard)

W: W5Re / W26Re, ASTM E988-1990

#### ●Entrée analogique

Type d'entrée	Cou	rant	Tension			
Spécifications de l'entrée	4 à 20 mA	0 à 20 mA	1 à 5 V	0 à 5 V	0 à 10 V	
Plage de réglage	Utilisable dans les plages suivantes par mise à l'échelle : -1 999 à 9 999, -199,9 à 999,9, -19,99 à 99,99 ou -1,999 à 9,999					
Numéro de configuration	25			28	29	

#### Type d'alarme


Chaque alarme peut être réglée séparément selon l'un des 19 types d'alarmes suivants. La valeur par défaut est 2. Limite supérieure (voir remarque). Des sorties auxiliaires sont affectées aux alarmes. Des temporisations ON et OFF (0 à 999 s) peuvent également être spécifiées.

Remarque: Sur les modèles avec alarmes HB ou HS, l'alarme 1 est réglée par défaut sur une alarme élément chauffant (HA) et le paramètre Type d'alarme 1 ne s'affiche pas. Pour utiliser l'alarme 1, définissez-la comme affectation de sortie.


Valeur		Fonctionnemen	t sortie d'alarme				
de consigne	Type d'alarme	Lorsque la valeur d'alarme X est positive	Lorsque la valeur d'alarme X est négative	Description des fonctions			
0	Alarme OFF	Sortie	e OFF	Aucune alarme			
1	Limites supérieure et inférieure*1	ON L H PV	*2	Réglez l'écart dans le point de consigne en définissant les limites supérieure (H) et inférieure (L) de l'alarme. L'alarme est ON lorsque la PV n'est pas comprise dans cette plage de déviation.			
2	Limite supérieure	ON OFF SP PV	ON OFF SP PV	Réglez l'écart ascendant dans le point de consigne en définissant la valeur d'alarme (X). L'alarme est ON lorsque la PV est supérieure au SP d'une valeur au moins égale à la déviation.			
3	Limite inférieure	ON X PV	ON OFF SP PV	Réglez l'écart descendant dans le point de consigne en définissant la valeur d'alarme (X). L'alarme est ON lorsque la PV est inférieure au SP d'une valeur au moins égale à la déviation.			
4	Plage limite supérieure et inférieure*1	ON OFF SP PV	*3	Réglez l'écart dans le point de consigne en définissant les limites supérieure (H) et inférieure (L) de l'alarme. L'alarme est ON lorsque la PV est comprise dans cette plage de déviation.			
5	Limite supérieure et inférieure avec séquence stand-by*1	ON OFF SP PV	*4	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure et inférieure (1).*6			
6	Limite supérieure avec séquence stand-by	ON OFF SP PV	ON OFF SP PV	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure (2).*6			
7	Limite inférieure avec séquence stand-by	ON OFF SP PV	ON X PV	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite inférieure (3).*6			
8	Limite supérieure valeur absolue	ON OFF 0	ON OFF 0	L'alarme passe à ON si la valeur du process est supérieure à la valeur d'alarme (X), quel que soit le point de consigne.			
9	Limite inférieure valeur absolue	ON ←X→ OFF 0 PV	ON OFF O	L'alarme passe à ON si la valeur du process est inférieure à la valeur d'alarme (X), quel que soit le point de consigne.			
10	Limite supérieure valeur absolue avec séquence stand-by	$ \begin{array}{c c} \text{ON} & & & \\ \text{OFF} & & & \\ \hline \end{array} $	ON OFF O	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite supérieure de valeur absolue (8).*6			
11	Limite inférieure valeur absolue avec séquence stand-by	ON ←X→ OFF 0 PV	ON OFF OPPV	Une séquence stand-by est ajoutée à l'alarme de limite inférieure de valeur absolue (9).*6			
12	LBA (type d'alarme 1 uniquement)		-	*7			
13	Alarme taux de variation PV		<del>-</del>	*8			
14	Limite supérieure de valeur absolue SP	ON OFF O	ON OFF O	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque le point de consigne (SP) est supérieur à la valeur d'alarme (X).			
15	Limite inférieure de valeur absolue SP	ON OFF O SP	ON OFF SP	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON si le point de consigne (SP) est inférieur à la valeur d'alarme (X).			
16	Limite supérieure valeur absolue MV*9	ON OFF 0 MV	ON OFF 0	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque la variable manipulée (MV) est supérieure à la valeur d'alarme (X).			
17	Limite inférieure de valeur absolue MV*9	ON ←X→ OFF 0 MV	ON OFF	Ce type d'alarme règle l'alarme sur ON lorsque la variable manipulée (MV) est inférieure à la valeur d'alarme (X).			
18	Limite supérieure valeur absolue RSP*10	ON OFF 0	ON OFF 0 RSP	L'alarme se règle sur ON si le SP distant (RSP) est supérieur à la valeur d'alarme (X).			
19	Limite inférieure de valeur absolue RSP*10	ON COFF O RSP	ON OFF RSP	L'alarme se règle sur ON si le SP distant (RSP) est inférieur à la valeur d'alarme (X).			

Si vous sélectionnez les valeurs 1, 4 ou 5, vous pouvez définir les valeurs limites inférieure et supérieure séparément pour chaque type d'alarme. Ces valeurs sont exprimées les lettres « L » et « H ».

Valeur de consigne : 1, alarme limite supérieure et inférieure



Valeur de consigne : 4, plage limite supérieure et inférieure



- Valeur de consigne : 5, limite supérieure et inférieure avec séguence stand-by Pour l'alarme de limite supérieure et inférieure décrite ci-dessus\*2
  - Cas 1 et 2

Toujours OFF lorsque l'hystérésis de la limite supérieure et celle de la limite inférieure se chevauchent

- Cas 3 : Toujours OFF
- Valeur de consigne : 5, Limite inférieure et supérieure avec séquence stand-by Toujours à OFF lorsque l'hystérésis de la limite supérieure et celle de la limite inférieure se chevauchent.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat n° H174) pour plus d'informations sur le fonctionnement de la séquence stand-by.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat n° H174) pour plus d'informations sur l'alarme taux de variation PV. Ce réglage ne peut pas être utilisé avec un modèle proportionnel à la position.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C
- (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur l'alarme taux de variation PV. Lors de la régulation chaud / froid, l'alarme de limite supérieure valeur absolue MV fonctionne uniquement pour le chauffage et l'alarme de limite inférieure
- valeur absolue MV fonctionne uniquement pour le refroidissement. \*10. Cette valeur ne s'affiche que si une entrée SP distant est utilisée. Elle fonctionne à la fois en modes SP local et SP distant

#### Caractéristiques

<del></del>								
Précision d'indication (à la température ambiante de 23 °C)			Thermocouple : $(\pm 0,3\%)$ de la valeur indiquée ou $\pm 1\%$ C, selon la valeur la plus élevée) $\pm 1\%$ chiffre max.*1 Sonde à résistance platine : $(\pm 0,2\%)$ de la valeur indiquée ou $\pm 0,8\%$ C, selon la valeur la plus élevée) $\pm 1\%$ chiffre Entrée analogique : $\pm 0.2\%$ pleine échelle $\pm 1\%$ chiffre max. Entrée TC : $\pm 5\%$ pleine échelle $\pm 1\%$ chiffre max.					
			Entrée potentiomètre : ±5 % pleine échelle ±1 chiffre max.					
Précision de	la sortie de	e transfert	±0,3 % pleine échelle max.					
Type d'entré	e SP distan	ıt	±0.2 % pleine échelle ±1 chiffre max.					
			Entrée de thermocouple (R, S, B, W, PL II) : ±1 % de PV ou ±10 °C, la valeur la plus grande étant retenue)					
Influence de	la températ	ture*2	±1 chiffre max.					
Influence de	la tension*	2	Autres entrées de thermocouple : $(\pm 1 \% \text{ de PV ou} \pm 4 \text{ °C}$ , la valeur la plus grande étant retenue) $\pm 1$ chiffre max.*3 Sonde à résistance platine : $\pm 1 \%$ de PV ou $\pm 2 \text{ °C}$ , la valeur la plus grande étant retenue) $\pm 1$ chiffre max. Entrée analogique : $(\pm 1 \% \text{ pleine échelle}) \pm 1$ chiffre max. Entrée TC : $(\pm 5 \% \text{ pleine échelle}) \pm 1$ chiffre max. Entrée SP distant : $(\pm 1 \% \text{ pleine échelle}) \pm 1$ chiffre max.					
Période d'éc	hantillonna	ge d'entrée	50 ms					
I location de la			Entrée de température : 0,1 à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1 °C ou °F)					
Hystérésis			Entrée analogique : 0,01 à 99,99 % pleine échelle (par unité de 0,01 % pleine échelle)					
Bande prope	ortionnelle (	(P)	Entrée de température : 0,1 à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1 °C ou °F) Entrée analogique : 0,1 à 999,9 % pleine échelle (par unité de 0,1 % pleine échelle)					
Tamma lukén			Standard, chauffage / refroidissement ou proportionnel à la position (Fermeture) : 0 à 9 999 s					
Temps intég	rai (i)		(par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s) Proportionnel à la position (Flottant) : 1 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,1 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*4					
Temps dériv	ré (D)		0 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*4					
Bande propo			Entrée de température : 0,1 à 999,9 °C ou °F (par unité de 0,1 °C ou °F)					
pour le refro			Entrée analogique : 0,1 à 999,9 % pleine échelle (par unité de 0,1 % pleine échelle)					
Temps intég le refroidiss			0 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*4					
Temps dériv le refroidiss			0 à 9 999 s (par unité de 1 s), 0,0 à 999,9 s (par unité de 0,1 s)*4					
Période de d	ontrôle		0,1, 0,2, 0,5, 1 à 99 s (par unité de 1 s)					
Valeur de ré	initialisatior	n manuelle	0,0 à 100 % (par unité de 0,1 %)					
Plage de rég	ılage d'aları	ne	-1 999 à 9 999 (la position de la virgule dépend du type d'entrée)					
Effet de la résistance source			Thermocouple : 0.1 °C / $\Omega$ max. (100 $\Omega$ max.)					
du signal			Sonde à résistance platine : 0,1 °C / Ω max. (10 Ω max.)					
Résistance d	d'isolement		20 MΩ min. (à 500 Vc.c.)					
Rigidité diél	ectrique		2 300 Vc.a., 50 ou 60 Hz pendant 1 minute (entre des bornes de charge différente)					
	résistance		10 à 55 Hz, 20 m/s² de 10 min. chacune dans les directions X, Y et Z					
Vibration	Dysfonctio		10 à 55 Hz, 20 m/s² pendant 2 heures dans chacune des directions X, Y et Z					
	résistance		100 m/s², 3 fois dans chacune des directions X, Y et Z					
Destruction	Dysfonctio		300 m/s², 3 fois dans chacune des directions X, Y et Z					
	Dysionetio	E5EC	Régulateur : Environ 210 g, supports de montage : Environ 4 g × 2					
Poids		E5AC	7 11					
Classa	otostis	ESAC	Régulateur : Environ 250 g, supports de montage : Environ 4 g × 2					
Classe de pi			panneau avant : IP66, boîtier arrière : IP20, bornes : IP00					
Protection d		re	Mémoire non volatile (nombre d'écritures : 1 000 000 fois)					
Outil de con	figuration		CX-Thermo version 4.5 ou supérieure					
			Panneau supérieur du modèle E5EC / E5AC : Un câble de conversion série / USB E58-CIFQ2 est utilisé					
Port d'outil de configuration			pour effectuer la connexion à un port USB sur l'ordinateur.*5 Panneau avant du modèle E5EC / E5AC : Un câble de conversion série / USB E58-CIFQ2 et un câble de conversion E58-CIFQ2-E doivent être utilisés ensemble pour effectuer la connexion à un port USB de l'ordinateur.*5					
Normes approuvées		•	UL 61010-1, CSA C22.2 No. 611010-1 (évalué par UL), Korean Radio Waves Act (Act 10564)					
	Normes re	spectees	EN 61010-1 (IEC 61010-1): Niveau de pollution 2, surintensité de catégorie II, normes de la Lloyd's*6					
			EMI EN61326					
			Puissance du champ électromagnétique					
			des interférences par rayonnement : EN 55011 Groupe 1 classe A Tension parasite aux bornes : EN 55011 Groupe 1, classe A					
			EMS: EN 61326					
CEM			Immunité aux décharges électrostatiques : EN 61000-4-2					
<b>3 </b>			Immunité au champ électromagnétique : EN 61000-4-3					
			Immunité au bruit en créneaux : EN 61000-4-4					
			Immunité aux perturbations émises : EN 61000-4-6					
			Immunité aux surtensions : EN 61000-4-5					
			Immunité aux baisses de tension / interruptions de tension : EN 61000-4-11					
			block dans la place 200 à 1.200 °C. des thermocraphes T et N à une température de 100 °C may et des thermocraphes					

La précision d'indication des thermocouples K dans la plage –200 à 1 300 °C, des thermocouples T et N à une température de –100 °C max. et des thermocouples L à n'importe quelle température est de ±2 °C ±1 chiffre maximum. La précision du thermocouple B à une température maximale de 400 °C n'est pas spécifiée. La précision d'indication des thermocouples B dans la plage 400 à 800 °C est de ±3 °C max. La précision d'indication des thermocouples B et S à une température de 200 °C max. est de ±3 °C ±1 chiffre max. La précision d'indication des thermocouples W est de ±0,3 de PV ou ±3 °C, selon la valeur la plus élevée, ±1 chiffre max. La précision d'indication des thermocouples PL II est de ±0,3 de PV ou ±2 °C, selon la valeur la plus élevée, ±1 chiffre max. Température ambiante : –10 °C à 23 °C à 55 °C, plage de tension : –15 % à 10 % de la tension nominale Thermocouple K à –100 °C max. : ±10 °C max.

L'unité est déterminée par la valeur du paramètre Unité de temps intégral / dérivé.

Les communications externes (RS-485) et les communications par câble de conversion USB-série peuvent être utilisées simultanément.

Consultez les informations relatives aux normes maritimes sous *Shipping Standards* on page 36 pour en savoir plus sur la conformité aux normes de la Lloyd's.

#### Câble de conversion USB-série

Système d'exploitation utilisable	Windows 2000, XP, Vista ou 7
Logiciel utilisable	CX-Thermo version 4.5 ou supérieure
Modèles applicables	E5CC / E5EC / E5AC et E5CB
Norme d'interface USB	Conforme à la spécification USB 1.1
Vitesse DTE	38 400 bps
Caractéristiques des connecteurs	Ordinateur : USB (fiche de type A) Régulateur numérique de température : Port d'outil de configuration
Alimentation	Alimentation par bus (fournie par un contrôleur hôte USB)*
Tension d'alimentation	5 Vc.c.
Consommation de courant	450 mA max.
Tension de sortie	4,7±0,2 Vc.c. (fournie par le câble de conversion série UBS au régulateur numérique de température)
Courant de sortie	250 mA max. (fournie par le câble de conversion série UBS au régulateur numérique de température)
Température ambiante de fonctionnement	0 à 55 °C (sans givrage ni condensation)
Humidité ambiante de fonctionnement	10 à 80 %
Température de stockage	-20 à 60 °C (sans givre ni condensation)
Humidité de stockage	10 à 80 %
Altitude	2 000 m max.
Poids	Environ 120 g

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et / ou dans d'autres pays.

\* Utilisez un port haute puissance pour le port USB.

Remarque: Un pilote doit être installé sur l'ordinateur. Reportezvous aux instructions d'installation fournies dans le manuel d'utilisation du câble de conversion.

# Caractéristiques techniques de communication

Méthode de connexion de la ligne de transmission	RS-485 : multipoint
Communications	RS-485 (deux fils, semi-duplex)
Méthode de synchronisation	Synchronisation Marche / Arrêt
Protocole	CompoWay/F ou Modbus
Vitesse de transmission	19 200, 38 400 ou 57 600 bps
Code de transmission	ASCII
Longueur de bits de données*	7 ou 8 bits
Longueur du bit d'arrêt*	1 ou 2 bits
Détection d'erreur	Parité verticale (aucune, paire, impaire) Caractère de contrôle par blocs (BCC) avec CompoWay/F ou CRC-16 Modbus
Contrôle de flux	Aucune
Interface	RS-485
Fonction de relance	Aucune
Tampon de communication	217 octets
Délai d'attente réponse communication	0 à 99 ms Par défaut : 20 ms

La vitesse de transmission, la longueur de bits de données, la longueur du bit d'arrêt et la parité verticale peuvent être réglées individuellement à l'aide du niveau de réglage des communications.

#### Fonctions de communications

Communications sans programmation*	Vous pouvez utiliser la mémoire de l'API pour lire et écrire des paramètres E5□C, démarrer et arrêter le fonctionnement, etc. Le modèle E5□C assure automatiquement les communications avec des API. Les communications ne nécessitent aucune programmation. Nombre de régulateurs de température connectés : 16 max.  API applicables  API OMRON  SYSMAC séries CS, CJ ou CP  API Mitsubishi Electric
	MELSEC séries Q ou L

	Lorsque des régulateurs de température sont connectés, les paramètres peuvent être copiés depuis le régulateur défini comme le maître, vers des régulateurs esclaves. Nombre de régulateurs de température connectés: 16 max. (maître compris)
Communications entre composants*	Lorsque des régulateurs de température sont connectés, des points de consigne et des commandes RUN / STOP peuvent être émises depuis le régulateur défini comme le maître, vers des régulateurs de température esclave. La pente et les décalages peuvent être définis pour le point de consigne.  Nombre de régulateurs de température connectés: 16 max. (maître compris)

<sup>\*</sup> Un régulateur de température avec la version 1.1 ou ultérieure est requis.

#### Caractéristiques nominales du transformateur de courant (à commander séparément)


Rigidité diélectrique	1 000 Vc.a. pendant 1 min.
Résistance aux vibrations	50 Hz, 98 m/s <sup>2</sup>
Poids	E54-CT1: environ 11,5 g, E54-CT3: environ 50 g
Accessoires (E54-CT3 uniquement)	Armatures (2) Fiches (2)

#### Alarmes de dysfonctionnement de l'élément chauffant et alarmes de dysfonctionnement du relais statique


-	<del>-</del>
Entrée TC (pour détection du courant de l'élément chauffant)	Modèles avec détection pour les éléments chauffants monophasés : une entrée Modèles avec détection pour les éléments chauffants monophasés ou triphasés : deux entrées
Courant maximum dans l'élément chauffant	50 A c.a.
Précision d'indication du courant d'entrée	$\pm 5$ % pleine échelle $\pm 1$ chiffre max.
Plage de sélection de l'alarme de dysfonc- tionnement d'élément chauffant*1	0,1 à 49,9 A (par unité de 0,1 A) Temps ON de détection minimum : 100 ms*3
Plage de réglage d'alarme de panne du relais statique*2	0,1 à 49,9 A (par unité de 0,1 A) Temps ON de détection minimum : 100 ms*4

- \*1. Dans le cas des alarmes de dysfonctionnement de l'élément chauffant, le courant de l'élément chauffant est mesuré lorsque la sortie de contrôle est ON, et la sortie passe à ON si le courant de l'élément chauffant est inférieur à la valeur de consigne (c.-à-d. la valeur du courant de détection du dysfonctionnement de l'élément chauffant).
- \*2. Dans le cas des alarmes de panne du relais statique, le courant de l'élément chauffant est mesuré lorsque la sortie de contrôle est OFF, et la sortie passe à ON si le courant de l'élément chauffant est supérieur à la valeur de consigne (c.-à-d. la valeur du courant de détection de panne du relais statique).
- \*3. La valeur est 30 ms pour une période de contrôle de 0,1 ou 0,2 s.
- \*4. La valeur est 35 ms pour une période de contrôle de 0,1 ou 0,2 s.

# Courbe de durée de vie électrique des relais (valeurs de référence)



#### Connexions externes




Remarque: 1. L'application des bornes dépend du modèle.

- 2. Ne câblez pas les bornes qui ne sont pas affichées avec un arrière-plan gris.
- 3. Pour être conforme aux normes CEM, le câble de raccordement du capteur doit mesurer 30 m maximum. Si la longueur du câble dépasse 30 m, il ne peut pas être compatible avec les normes CEM.
- 4. Connectez des bornes serties M3.


#### Schémas de bloc d'isolement / isolation

#### Modèles à 4 sorties auxiliaires




#### **Nomenclature**

#### E5EC



#### E5AC




**Dimensions** (Unité : mm)

#### Régulateurs

#### E5EC





Le port de l'outil de configuration se trouve en haut du régulateur de température. Ce port sert à raccorder le régulateur de température à l'ordinateur pour utiliser l'outil de configuration.

Le câble de conversion série / USB E58-CIFQ2 est nécessaire pour procéder à ce raccordement.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le câble de conversion série / USB pour connaître la procédure de connexion.

Remarque: Ne laissez pas le câble


de conversion série / USB connecté pendant l'utilisation du régulateur de température.

# Montage séparé Montage en groupe\* (48 × nombre de cartes – 2,5)\*10\* 92\*08 Le montage en groupe ne permet pas d'assurer l'étanchéité.

- L'épaisseur recommandée du panneau est comprise entre 1 et 8 mm.
- Le montage en groupe n'est pas possible en position verticale (maintenez l'espace de montage spécifié entre les régulateurs).
- Pour monter le régulateur en version étanche, insérez la couverture étanche autour du régulateur.
- Si plusieurs régulateurs sont montés, la température ambiante ne doit pas dépasser la température autorisée spécifiée.
- Pour fixer le câble de conversion série / USB au panneau de commande, utilisez une épaisseur de panneau comprise entre 1 et 2,5 mm.


Sélections pour les sorties de contrôle 1 et 2 : QQ, QR, RR, CC, PR ou CQ Si vous spécifiez également 011, 013 ou 014 pour la sélection de l'option et utilisez le montage en groupe, la température ambiante doit être de 45 °C maximum.

Si la température ambiante est de 55 °C, maintenez les espaces de montage suivants entre les régulateurs.




#### E5AC





Le port de l'outil de configuration se trouve en haut du régulateur de température. Ce port sert à raccorder le régulateur de température à l'ordinateur pour utiliser l'outil de configuration. Le câble de conversion série / USB E58-CIFQ2 est nécessaire pour procéder à ce raccordement. Reportez-vous aux instructions fournies avec le câble de conversion série / USB pour connaître la procédure de connexion.

**Remarque :** Ne laissez pas le câble de conversion série / USB connecté pendant l'utilisation du régulateur de température.




- L'épaisseur recommandée du panneau est comprise entre 1 et 8 mm.
- Le montage en groupe n'est pas possible en position verticale (maintenez l'espace de montage spécifié entre les régulateurs).
- Pour monter le régulateur en version étanche, insérez la couverture étanche autour du régulateur.
- Si plusieurs régulateurs sont montés, la température ambiante ne doit pas dépasser la température autorisée spécifiée.
- Pour fixer le câble de conversion série / USB au panneau de commande, utilisez une épaisseur de panneau comprise entre 1 et 2,5 mm.

#### Accessoires (à commander séparément)

#### ◆ Câble de conversion USB-série E58-CIFQ2







#### ● Câble de conversion E58-CIFQ2-E

Câble de conversion


on Connexion au câble de conversion USB-Série E58-CIFQ2






Remarque: Utilisez toujours ce produit avec l'E58-CIFQ2.


#### ● Cache-bornes E53-COV24 (Trois caches fournis.)



#### ● Couverture étanche Y92S-P9 (pour DIN 48 × 96)



**Y92S-P10** (pour DIN 96 × 96)



La couverture étanche est fournie avec le régulateur numérique de température.

La classe de protection lors de l'utilisation de la couverture étanche est IP66.

Maintenez aussi la couverture du port de l'outil de configuration du panneau avant du modèle E5EC / E5AC convenablement fermée.

Pour maintenir une classe de protection IP66, la couverture étanche et la couverture du port d'outil de configuration du panneau avant doivent être régulièrement remplacées. Sinon, elles risquent de se détériorer, de rétrécir ou de durcir, selon l'environnement de fonctionnement.


Le moment du remplacement périodique dépend de l'environnement de fonctionnement.

Vérifiez la période requise dans l'application.

Partez sur la base de 3 ans maximum.


Si une structure étanche n'est pas requise, vous ne devez pas installer la couverture étanche.

#### ● Couverture du port d'outil de configuration sur le panneau supérieur Y92S-P7




Si la couverture du port d'outil de configuration du panneau avant est perdue ou endommagée, commandez-la séparément. La couverture étanche doit être régulièrement remplacée, car elle risque de se détériorer, de rétrécir ou de durcir, selon l'environnement de fonctionnement.


#### ◆ Adaptateur pour montage Y92F-51 (pour DIN 48 × 96)




Une paire est fournie avec le régulateur. En cas de perte ou d'endommagement, vous pouvez commander cet adaptateur séparément.

#### ● Capot étanche Y92A-49N (48 × 96)






#### ● Capot étanche Y92A-96N (96 × 96)



#### • Transformateurs de courant


#### E54-CT1






#### E54-CT3






#### **Accessoires E54-CT3**


#### Armature



#### • Fiche



#### Exemple de connexion




#### Courant passant (Io) en fonction de la tension de sortie (Eo) (valeurs de référence) E54-CT1

Courant continu maximal élément chauffant :

50 A (50 / 60 Hz)

Nombre d'enroulements :  $400\pm2$ Résistance des enroulements :  $18\pm2~\Omega$ 



#### Courant passant (Io) A (r.m.s.)


#### Courant passant (lo) en fonction de la tension de sortie (Eo) (valeurs de référence) E54-CT3

Courant continu maximal élément chauffant :

120 A (50 / 60 Hz)

(Le courant continu maximal élément chauffant pour un régulateur numérique de température OMRON est de 50 A).

Nombre d'enroulements :  $400\pm2$  Résistance des enroulements :  $8\pm0.8~\Omega$ 



Courant passant (Io) A (r.m.s.)


#### **E5CC / E5EC / E5AC**

#### **Fonctionnement**

#### Schéma des niveaux de réglage

Le schéma ci-dessous montre tous les niveaux de réglage. Pour accéder au niveau de configuration des fonctions avancées et au niveau d'étalonnage, vous devez entrer des mots de passe. Selon le réglage du niveau de protection et les conditions d'utilisation, certains paramètres ne s'affichent pas.

Le contrôle s'interrompt lorsque vous passez du niveau de fonctionnement au niveau de réglage initial.



<sup>\*1.</sup> Pour utiliser une procédure clé afin d'accéder au Niveau de contrôle manuel, réglez le paramètre Ajout de sélection auto / manuelle sur ON et le paramètre Configuration PF sur a-m (Auto / Manuel).

<sup>\*2.</sup> L'affichage n° 1 clignote au centre lorsque vous maintenez les touches enfoncées pendant 1 s ou davantage.

## Affichage des erreurs (correction des erreurs)

Lorsqu'une erreur se produit, le code de l'erreur apparaît sur l'affichage n° 1 ou l'affichage n° 2. Prenez les mesures appropriées selon le code d'erreur affiché en vous reportant au tableau ci-dessous.


Affichage	Nom		gnification	Action	Fonctionnement	
S.ERR	5.ERR Erreur d'entrée		rée a dépassé la plage e n'est pas correctement déconnecté é. st pas correctement st pas câblé. rôle à thermorésistance nermocouple : ure SP - 20 °C serieure SP + 20 °C serieure SP + 40 °F srieure SP + 40 °F de la plage d'entrée que : a à l'échelle - 5 % à 105 %	Assurez-vous que le câblage de l'entrée est correct, et n'est pas brisé ou court-circuité. Vérifiez également le type d'entrée. Si vous ne constatez aucun problème lié au câblage ou aux paramètres du type d'entrée, réinitialisez l'alimentation. Si l'affichage reste inchangé, remplacez le régulateur numérique de température. Si l'affichage redevient normal, il est probable que cela provienne de parasites extérieurs affectant le système de commande. Vérifiez la présence de parasites extérieurs.  Remarque: Pour un thermomètre à thermorésistance, l'entrée est considérée débranchée si la ligne A, B ou B' est brisée.	Lorsque l'erreur survient et s'affiche, la sortie d'alarme fonctionne comme si la limite supérieure avait été dépassée. Elle fonctionne également comme si la sortie de transfert avait dépassé la limite supérieure.  Si une erreur d'entrée est affectée à une sortie de contrôle ou à une sortie auxiliaire, la sortie passe à ON lorsque l'erreur de sortie survient.  Le message d'erreur apparaît sur l'affichage de la PV.  Remarque: 1.Les sorties de régulation chaud et froid passent à OFF.  2.Lorsque le paramètre MV manuel, MV à l'arrêt ou MV en cas d'erreur est défini, la sortie de contrôle est déterminée par la valeur de consigne.	
CCCC	Plage – d'affichage dépassée	Inférieure à -1 999	Il ne s'agit pas d'une erreur. S'affiche si la plage de contrôle est supérieure à la plage d'affichage et si la PV dépasse la plage d'affichage. La PV	-	Le contrôle se poursuit et le fonctionnement est normal. La valeur apparaît sur l'affichage de la PV. Reportez-vous au manuel d'utilisation	
ככככ	Сориссос	Supérieure à 9 999 (le nombre sans virgule décimale).			des régulateurs numériques E5 C (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur la plage contrôlable.	
E 333	Erreur de convertisseur A / N	Il y a erreur dans les circuits internes.		Réinitialisez d'abord l'alimentation. Si l'affichage reste inchangé, le régulateur doit être réparé. Si l'affichage redevient normal, la cause probable peut être des parasites extérieurs affectant le système de commande. Vérifiez la présence de parasites extérieurs.	Les sorties de contrôle, les sorties auxiliaires et les sorties de transfert passent à OFF. (La sortie courant sera d'environ 0 mA et la sortie de tension linéaire sera d'environ 0 V.)	
EIII	Erreur de mémoire	Il y a erreur dans le fonctionnement de la mémoire interne.		Réinitialisez d'abord l'alimentation. Si l'affichage reste inchangé, le régulateur doit être réparé. Si l'affichage redevient normal, la cause probable peut être des parasites extérieurs affectant le système de commande. Vérifiez la présence de parasites extérieurs.	Les sorties de contrôle, les sorties auxiliaires et les sorties de transfert passent à OFF. (La sortie courant sera d'environ 0 mA et la sortie de tension linéaire sera d'environ 0 V.)	
FFFF	Surintensité	Cette erreur s'affiche lorsque le courant de pic dépasse 55,0 A.		-	Le contrôle se poursuit et le fonctionnement est normal. Le message d'erreur apparaît pour les affichages suivants. Surveillance valeur 1 courant élément chauffant Surveillance valeur 2 courant élément chauffant Surveillance valeur 1 courant de fuite Surveillance valeur 2 courant de fuite	
CE I CER I LCR2	Alarme HB ou HS  S'il existe une alarme l'affichage n°1 cligno de réglage correspor		clignote dans le niveau	-	L'affichage n° 1 du paramètre suivant clignote dans Niveau fonctionnement ou Niveau de réglage. Surveillance valeur 1 courant élément chauffant Surveillance valeur 2 courant élément chauffant Surveillance valeur 1 courant de fuite Surveillance valeur 2 courant de fuite Cependant, le contrôle se poursuit et le fonctionnement est normal.	
	Erreur d'entrée du potentiomètre (modèles pour contrôle proportionnel de position seulement)	Surveillance d' une des erreur • Le calibrage effectué. • Le câblage n'est pas co • La valeur d' n'est pas co l'entrée n'es	e pour le paramètre ouverture de vanne si s suivantes se produit. e du moteur n'a pas été du potentiomètre prrect ou est brisé. entrée du potentiomètre precte (par exemple, et pas comprise dans le potentiomètre est .	Vérifiez les erreurs ci-dessus.	Contrôle de fermeture : La sortie de contrôle est désactivée ou la valeur définie pour le paramètre MV en cas d'erreur de PV est reproduite. Contrôle flottant : Fonctionnement normal.	


#### **E5CC / E5EC / E5AC**

#### **Fonctionnement**

#### **Paramètres**

Les éléments de configuration associés de chaque niveau sont décrits ci-dessous. Si vous appuyez sur la touche Mode au niveau du dernier élément de configuration, l'affichage revient au premier élément de configuration du même niveau.





#### Précautions de sécurité

● Veillez à lire les précautions pour tous les modèles E5CC / E5EC / E5AC sur le site Web à l'adresse : http://www.ia.omron.com/.

#### Indications d'avertissement



#### Signification des symboles de sécurité du produit



Utilisé pour avertir du risque de décharge électrique dans des conditions spécifiques.



Utilisé pour les interdictions générales pour lesquelles il n'existe pas de symbole spécifique.



Sert à indiquer une interdiction en cas de risque de blessure légère par électrocution ou autre cause si le produit est démonté.



Utilisé pour les PRECAUTIONS générales, les AVERTISSEMENTS ou les DANGERS pour lesquels il n'existe pas de symbole spécifique. (Ce symbole est aussi utilisé comme symbole d'alerte, mais ne doit pas être utilisé pour cette signification sur le produit.)



Utilisé pour les mesures de précaution générales obligatoires pour lesquelles il n'existe pas de symbole spécifique.

#### **ATTENTION**

Ne touchez pas les bornes lorsque l'appareil est sous tension. Risque de blessure légère causée par une électrocution.



Un choc électrique peut se produire. Ne touchez aucun câble ouconnecteurs avec les mains humides.



Des décharges électriques, incendies ou dysfonctionnements peuvent se produire. Ne laissez pas d'objets métalliques, de conducteurs, de déchets d'installation ou d'humidité pénétrer dans le régulateur numérique de température ou dans le(s) port(s) d'outil de configuration. Fixez le capot au port d'outil de configuration du panneau avant dès que vous ne l'utilisez pas afin d'empêcher tout corps étranger de pénétrer dans le port.

N'utilisez pas le régulateur numérique de température dans des endroits renfermant des gaz inflammables ou explosifs. Des blessures dues à une explosion peuvent se produire.



Le non-respect de cette consigne peut occasionnellement provoquer un incendie. Ne laissez pas de saleté ou d'autre corps étranger pénétrer dans le(s) port(s) d'outil de configuration, ou entre les broches des connecteurs du câble de l'outil de configuration.

Cela pourrait occasionnellement provoquer une décharge électrique ou un incendie mineur. N'utilisez pas des câbles endommagés.



Ne démontez, modifiez ou réparez jamais le produit et ne touchez aucune partie interne. Des décharges électriques, incendies ou dysfonctionnements mineurs peuvent se produire.



ATTENTION - Risques d'incendie et de décharge électrique

 a. Ce produit est homologué UL en tant qu'équipement de contrôle de process de type ouvert. Il doit être monté dans un boîtier ne permettant pas au feu de s'échapper à l'extérieur.



- b. Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser plusieurs sectionneurs pour réduire l'énergie de l'équipement avant de procéder à l'entretien du produit.
- c. Les entrées de signaux sont de type SELV à énergie limitée.\*1
- d. Attention : pour diminuer le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'interconnectez pas les sorties de différents circuits de classe 2.\*2

Si les relais de sortie sont utilisés au-delà de leur durée de vie, les contacts risquent occasionnellement de fondre ou de brûler.



Vérifiez toujours les conditions d'application et utilisez les relais de sortie dans les limites de leur charge nominale et de leur durée de vie électrique. La durée de vie des relais de sortie varie considérablement en fonction de la charge de sortie et des conditions de commutation.

Serrez les vis de borne à un couple de serrage compris entre 0.43 et 0.58 N·m.

d'un incendie.





Réglez les paramètres du produit en fonction du système contrôlé. S'ils ne sont pas réglés correctement, des dysfonctionnements peuvent se produire et en-

gendrer des dégâts matériels ou des accidents.



Un dysfonctionnement du produit peut parfois rendre les opérations de contrôle impossibles ou empêcher l'activation des alarmes, avec pour conséquence des dégâts matériels.



Pour assurer la sécurité en cas de dysfonctionnement du produit, prenez les mesures de sécurité appropriées en installant par exemple un dispositif de surveillance sur une ligne distincte.

Des décharges électriques, incendies ou dysfonctionnements mineurs peuvent se produire. Ne laissez pas d'objets métalliques ou de conducteurs pénétrer dans les connecteurs.



- \*1. Un circuit SELV est un circuit séparé de l'alimentation par une double isolation ou une insolation renforcée, qui ne dépasse pas 30 Vr.m.s. et 42.4 V pic ou 60 Vc.c.
- \*2. Une alimentation de classe 2 est une alimentation testée et certifiée par UL comme ayant le courant et la tension de la sortie secondaire limitées à des niveaux spécifiques.

# Précautions pour une utilisation en toute sécurité

Veillez à respecter les précautions suivantes pour éviter tout dysfonctionnement ou toute conséquence négative au niveau des performances ou du fonctionnement du produit.

Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner un fonctionnement incorrect.

- Ce produit est exclusivement conçu pour une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans les endroits suivants :
  - les endroits soumis à la chaleur directe d'appareils de chauffage ;
  - les endroits exposés aux éclaboussures de liquides ou aux projections d'huile;
  - les endroits exposés à la lumière directe du soleil;
  - les endroits contenant de la poussière ou des gaz corrosifs (en particulier, le gaz sulfureux ou le gaz ammoniac);
  - les endroits soumis à des variations de température importantes;
  - les endroits exposés au givre et à la condensation ;
- les endroits soumis à des vibrations et à des chocs importants.
  2. Utilisez et stockez le produit dans les plages de température et
- d'humidité ambiantes nominales spécifiées.

  Le montage groupé de plusieurs régulateurs numériques de température ou le montage superposé de régulateurs numériques de température peut provoquer l'accumulation de chaleur à l'intérieur des régulateurs, ce qui réduira leur durée de vie. Dans ce cas, un refroidissement par ventilateurs ou par d'autres moyens de ventilation d'air est requis pour refroidir les régulateurs numériques de
- température.

  3. Laissez un espace autour du régulateur numérique de température pour permettre à la chaleur de s'échapper.

  Ne bloquez pas les trous d'aération sur le régulateur numérique de température.
- 4. Contrôlez le câblage et la polarité des bornes.
- 5. Pour le câblage, utilisez la taille spécifiée pour les bornes serties (M3, largeur de 5,8 mm ou moins). En cas de connexions à câbles nus, utilisez des câbles multibrins ou continus en cuivre d'un calibre compris entre AWG24 et AWG18 (correspondant aux sections de 0,205 à 0,823 mm²). (La longueur dénudée est comprise entre 6 et 8 mm.) Il est possible d'insérer deux fils de même section et de même type ou deux bornes serties maximum dans une seule borne. Ne connectez pas plus de fils ou plus de deux bornes serties à la même borne.
- 6. Ne câblez pas les bornes qui ne sont pas utilisées.
- 7. Utilisez une source d'alimentation commerciale pour l'entrée de tension d'alimentation d'un régulateur numérique de température répondant aux spécifications d'entrée CA. N'utilisez pas la sortie d'un variateur comme alimentation. Selon les caractéristiques de sortie du variateur, une augmentation de la température au sein du régulateur numérique de température peut provoquer de la fumée ou un incendie, même si le variateur possède un fréquence de sortie spécifiée de 50 / 60 Hz.
- 8. Pour éviter les parasites inductifs, maintenez le câblage du bornier du produit à distance des câbles électriques, conducteurs de hautes tensions ou de fortes intensités. De même, ne câblez pas les lignes électriques avec le câblage du produit ni parallèlement à celui-ci. Il est conseillé d'utiliser des câbles blindés et des conduites ou fourreaux distincts.
  - Fixez un limiteur de surtension ou un filtre antiparasite aux périphériques qui génèrent du bruit (en particulier les moteurs, transformateurs, solénoïdes, bobines magnétiques et autres équipements à composants inductifs).
  - Si un filtre antiparasite est utilisé pour l'alimentation électrique, vérifiez d'abord la tension et le courant et fixez le filtre antiparasite le plus près possible du produit.
  - Laissez autant d'espace que possible entre le produit et les appareils générant une haute fréquence (machines à souder haute fréquence, machines à coudre haute fréquence, etc.) ou des pointes de tension puissantes.
- 9. Utilisez le produit dans la plage de charge et d'alimentation nominale.
- 10. Assurez-vous que la tension nominale est atteinte dans les deux secondes qui suivent le réglage sur ON à l'aide d'un commutateur ou d'un contact de relais. Si la tension est appliquée progressivement, l'alimentation risque de ne pas être réinitialisée et des dysfonctionnements peuvent se produire au niveau de la sortie.
- 11. Pour garantir l'affichage correct de la température, assurez-vous que le régulateur numérique de température dispose de 30 minutes ou plus pour pouvoir chauffer après le réglage sur ON avant de commencer les opérations de contrôle.
- 12. Lorsque vous effectuez l'auto-adaptativité, réglez la charge (p.ex., l'élément chauffant) sur ON en même temps que le produit ou avant. Si vous réglez le produit sur ON avant de régler la charge sur ON, l'auto-adaptativité ne s'effectue pas correctement et les performances du contrôle ne sont pas optimales.

- 13. Installez un commutateur ou un disjoncteur à proximité du produit. Le commutateur ou le disjoncteur doit être placé à portée de main de l'opérateur et doit être renseigné comme étant un moyen de déconnecter l'appareil.
- 14. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement le produit. N'utilisez pas de solvant organique tel que du diluant pour peinture, benzène ou alcool pour nettoyer le produit.
- 15. Configurez le système (panneau de commande, par exemple) en gardant à l'esprit le délai de 2 secondes dont a besoin la sortie du produit après le réglage sur ON.
- 16. La sortie risque d'être désactivée lorsque vous passez au niveau de réglage initial. Tenez-en compte lors du contrôle.
- 17. Le nombre d'opérations d'écriture EEPROM (mémoire non volatile) est limité.
  - Veuillez donc utiliser le mode d'inscription RAM lorsque vous devez souvent écraser des données pendant des communications ou autres opérations.
- 18. Utilisez des outils adéquats lorsque vous démontez le régulateur température numérique en vue de la mise au rebut. Les éléments pointus à l'intérieur du régulateur peuvent provoquer des blessures.
- 19. Ne connectez pas de câbles simultanément au port d'outil de configuration du panneau avant et au port d'outil de configuration du panneau supérieur. Vous risqueriez d'endommager le régulateur numérique ou de provoquer un dysfonctionnement.
- 20. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble de conversion, ne pliez pas le câble au-delà de son rayon de courbure normal et ne tirez pas dessus avec une force excessive.
- 21. Ne débranchez pas le câble de conversion des communication ou le câble de conversion USB-série alors que des communications sont en cours. Vous risqueriez de provoquer des dégâts ou un dysfonctionnement.
- 22. Ne touchez pas les bornes de l'alimentation externe ou d'autres pièces métalliques du régulateur numérique de température.
- 23. Ne dépassez pas la distance de communication indiquée dans les spécifications. Utilisez le câble de communication spécifié. Reportez-vous au manuel d'utilisation des régulateurs numériques E5□C (Cat. n° H174) pour plus d'informations sur les distances de communication et les câbles.
- 24. Ne pliez pas les câbles de communication au-delà du rayon de courbure normal. Ne tirez pas sur les câble de communication.
- 25. Ne réglez pas le régulateur numérique de température sur ON ou sur OFF alors que le câble de conversion USB-série est connecté. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du régulateur numérique de température.
- 26. Assurez-vous que les voyants du câble de conversion USB-série fonctionnent correctement. Selon les conditions d'application, la détérioration dans les connecteurs et le câble peuvent être accélérées et une communication normale peut s'avérer impossible. Procédez à leur inspection et à leur remplacement périodiques.
- 27. Les connecteurs peuvent être endommagés si vous les insérez avec une force excessive. Lors du raccordement d'un connecteur, assurezvous toujours qu'il est correctement orienté. Ne forcez pas si vous ne parvenez pas à brancher le connecteur en douceur.
- 28. Du bruit peut pénétrer dans le câble de conversion USB-série, entraînant ainsi le dysfonctionnement du régulateur. Ne laissez pas le câble de conversion série / USB connecté en permanence au régulateur.

#### Normes de navigation

Les modèles E5CC, E5EC et E5AC sont compatibles avec les normes de la Lloyd's. Pour respecter les normes, les exigences d'installation et de câblage suivantes doivent être réunies dans l'application.

#### Conditions d'application

#### ● Lieu d'installation

Les modèles E5CC, E5EC et E5AC sont conformes aux catégories d'installation ENV1 et ENV2 des normes de la Lloyd's. Ils doivent donc être installés dans un endroit équipé de la climatisation. Ils ne peuvent pas être utilisés sur le pontage ou les ponts, voire dans un endroit soumis à de puissantes vibrations.

#### Précautions d'utilisation

#### Durée de vie

- Utilisez l'appareil dans les plages de température et d'humidité suivantes :
  - Température : −10 à 55 °C (sans givre ni condensation)

Humidité: 25 à 85 %

Si le produit est installé à l'intérieur d'une carte de contrôle, la température ambiante, y compris la température autour du produit, ne doit pas dépasser 55 °C.

- La durée de vie des appareils électroniques tels que les régulateurs de température numériques dépend non seulement du nombre de commutations des relais, mais aussi de la durée de vie des composants électroniques.
  - La température ambiante influe sur la durée de vie des composants : plus la température est élevée, plus la durée de vie diminue, et plus la température est faible, plus la durée de vie augmente. Ainsi, vous pouvez rallonger la durée de vie en baissant la température du régulateur numérique de température.
- 3. Si vous montez plusieurs régulateurs numériques de température à l'horizontale ou à la verticale à proximité les uns des autres, la chaleur émise par les régulateurs élève la température interne et leur durée de vie diminue en conséquence. Dans ce cas, un refroidissement par ventilateurs ou par d'autres moyens de ventilation d'air est requis pour refroidir les régulateurs numériques de température. Toutefois, en cas d'utilisation d'un refroidissement forcé, ne refroidissez pas les sections de borne seules pour éviter les erreurs de mesure.

#### Précision de mesure

- Lorsque vous prolongez ou connectez le câble d'alimentation des thermocouples, veillez à bien utiliser des câbles de compensation correspondant aux types de thermocouples.
- Lorsque vous prolongez ou connectez le câble d'alimentation de la sonde à résistance platine, utilisez des câbles à résistance faible en veillant à ce que la résistance soit la même pour les trois câbles.
- 3. Montez le produit pour qu'il soit à l'horizontale.
- Si les mesures ne sont pas suffisamment précises, vérifiez si le décalage d'entrée est réglé correctement.

#### • Étanchéité à l'eau

La classe de protection est conforme aux indications ci-dessous. Les sections dont la classe de protection n'est pas spécifiée ou celles dont la classe est IP□0 ne sont pas étanches.

Panneau avant : IP66, boîtier arrière : IP20, section bornier : IP00 Si l'étanchéité est requise, installez la protection étanche à l'arrière du panneau avant. La couverture du port d'outil de configuration du panneau avant de l'E5EC doit rester convenablement fermée. La classe de protection lors de l'utilisation de la couverture étanche est IP66. Pour maintenir une classe de protection IP66, la protection étanche et la protection du port d'outil de configuration du panneau avant doivent être régulièrement remplacées. Sinon, elles risquent de se détériorer, de rétrécir ou de durcir, selon l'environnement de fonctionnement. Le moment du remplacement périodique dépend de l'environnement de fonctionnement. Vérifiez la période requise dans l'application. Partez sur la base de 3 ans maximum. Si la couverture étanche et la couverture du port ne sont pas remplacées régulièrement, il se peut que l'étanchéité ne soit pas préservée. Si une structure étanche n'est pas requise, vous ne devez pas installer la couverture étanche.

#### Précautions d'exploitation

 À partir du réglage sur ON, il faut compter environ deux secondes pour que les sorties passent à ON. Ne perdez pas cela de vue lorsque vous intégrez des régulateurs de température numériques dans un panneau de commande ou un périphérique semblable.

- 2. Pour garantir l'affichage correct de la température, assurezvous que le régulateur numérique de température dispose de 30 minutes ou plus pour pouvoir chauffer après le réglage sur ON avant de commencer les opérations de contrôle.
- 3. Lorsque vous utilisez l'auto-adaptativité, réglez la charge sur ON (p.ex., un élément chauffant) en même temps que le régulateur de température ou avant. Si vous réglez le régulateur de température sur ON avant de régler la charge sur ON, l'auto-adaptativité ne s'effectue pas correctement et les performances du contrôle ne sont pas optimales.
- 4. Si vous démarrez le fonctionnement après le temps de chauffe du régulateur numérique de température, réglez l'appareil sur ON, puis à nouveau sur ON en même temps que vous réglez la charge sur ON. (Au lieu de régler le régulateur numérique de température sur OFF, puis à nouveau sur ON, vous pouvez également passer du mode STOP au mode RUN).
- 5. Évitez d'utiliser le régulateur de température à proximité d'une radio, d'une télévision ou d'un équipement sans fil. Ces appareils peuvent générer des perturbations radio qui réduisent les performances du régulateur de température.

#### Autres


- Ne branchez pas et ne débranchez pas le connecteur du câble de conversion de façon répétée sur une brève période de temps. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de l'ordinateur.
- 2. Après avoir connecté le câble de conversion à l'ordinateur, vérifiez le numéro de port COM avant d'établir des communications. L'ordinateur a besoin d'un certain temps pour reconnaître la connexion du câble. Ce délai ne signifie pas qu'il y a un problème.
- Ne branchez pas le câble de conversion via un concentrateur USB. Vous pourriez endommager le câble de conversion.
- 4. N'utilisez pas de câble d'extension pour allonger le câble de conversion lors de la connexion à l'ordinateur. Vous pourriez endommager le câble de conversion.

#### Montage

#### Montage sur un panneau


#### E5CC

Il existe deux modèles de cache-bornes compatibles avec l'E5CC.



- Pour un montage étanche, il faut installer la couverture étanche sur le régulateur. Il n'est pas possible de garantir l'étanchéité si vous montez plusieurs régulateurs en groupe. La couverture étanche n'est pas nécessaire lorsqu'aucune étanchéité n'est requise.
- 2. Insérez l'E5CC dans le trou de montage du panneau.
- Poussez l'adaptateur des bornes vers le panneau et fixez de manière temporaire l'E5CC.
- 4. Serrez les deux vis de fixation sur l'adaptateur. Serrez petit à petit les deux vis en alternance afin de maintenir l'équilibre. Serrez les vis à un couple de serrage de 0,29 à 0,39 N•m.

#### E5EC / E5AC




- Pour un montage étanche, il faut installer la couverture étanche sur le régulateur. Il n'est pas possible de garantir l'étanchéité si vous montez plusieurs régulateurs en groupe. La couverture étanche n'est pas nécessaire lorsqu'aucune étanchéité n'est requise.
- Insérez le modèle E5EC / E5AC dans le trou de montage du panneau.
- 3. Poussez l'adaptateur des bornes vers le panneau et fixez de manière temporaire le modèle E5EC / E5AC.
- 4. Serrez les deux vis de fixation sur l'adaptateur. Serrez petit à petit les deux vis en alternance afin de maintenir l'équilibre. Serrez les vis à un couple de serrage de 0,29 à 0,39 N•m.

## Montage du cache-bornes E5CC

Pliez légèrement le cache-bornes E53-COV23 pour le fixer au bornier, comme illustré dans le schéma suivant. Le cache-bornes ne peut pas être fixé dans le sens opposé. Le cache-bornes E53-COV17 peut également être fixé.

Assurez-vous que le repère « UP » est dirigé vers le haut, puis insérez le cache-bornes E53-COV17 dans les trous en haut et en bas du régulateur numérique de température.






E53-COV23

Illustration agrandie de la coupe de la borne


#### E5EC / E5AC

Pliez légèrement le cache-bornes E53-COV24 pour le fixer au bornier, comme illustré dans le schéma suivant. Le cache-bornes ne peut pas être fixé dans le sens opposé.



#### Précautions de câblage

- Séparez les fils d'entrée des lignes d'alimentation afin d'empêcher les parasites extérieurs.
- Utilisez un câble blindé à paires torsadées AWG24 à AWG18 (section de 0,205 à 0,8231 mm²).
- Utilisez des bornes serties pour connecter les bornes.
- Utilisez le matériel de câblage et les outils à dénuder appropriés pour les bornes serties.
- Serrez les vis des bornes à un couple de serrage de 0,43 à 0,58 N•m.
- Utilisez les types de bornes serties suivants pour vis M3.



#### **E5CC / E5EC / E5AC**

#### Garantie de trois ans


#### • Période de garantie

La période de garantie de l'appareil s'étend sur trois ans à compter de la date d'expédition de l'appareil par l'usine.

#### Étendue de la garantie

L'appareil est garanti dans les conditions suivantes de fonctionnement.

- Température de fonctionnement moyenne (voir note) : -10 °C à 50 °C
- 2. Méthode de montage : Montage standard



Remarque: Température de fonctionnement moyenne Référez-vous à la température de process de l'appareil monté sur un panneau de commande et connecté à des périphériques à condition que l'appareil ait un fonctionnement stable, que vous ayez choisi le type d'entrée K pour l'appareil, que les bornes d'entrée positive et négative du thermocouple soient courtcircuitées et que la température ambiante soit stable.

Si l'appareil vient à dysfonctionner pendant la période de garantie, OMRON s'engage à le réparer ou à remplacer les pièces nécessaires, aux frais d'OMRON.

#### Lisez et assurez-vous de comprendre ce catalogue

Veuillez lire attentivement et vous assurer de comprendre ce catalogue avant d'acheter le produit. Consultez votre revendeur OMRON si vous avez des questions ou des commentaires.

#### Garantie et limitations de responsabilité

#### **GARANTIE**

La garantie OMRON prend en charge les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre du produit pour une période d'un an (ou toute autre durée spécifiée) à compter de la date de la vente par OMRON.

OMRON NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NI NE DÉCLARE, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, QUE LE PRODUIT EST EXEMPT DE CONTREFAÇON, QU'IL A UNE VALEUR COMMERCIALE OU QU'IL CONVIENT À UN USAGE PARTICULIER. TOUT ACHETEUR OU UTILISATEUR RECONNAÎT QUE SEUL L'ACHETEUR OU L'UTILISATEUR PEUT DÉTERMINER SI LES PRODUITS RÉPONDENT CONVENABLEMENT À L'USAGE AUXQUELS ILS SONT DESTINÉS. OMRON REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE.

#### LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

OMRON NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE LA PERTE DE PROFIT OU DE LA PERTE COMMERCIALE LIÉE D'UNE QUELCONQUE FAÇON AUX PRODUITS, QUE LA RÉCLAMATION REPOSE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE OU UNE STRICTE RESPONSABILITÉ.

En aucun cas, la responsabilité d'OMRON ne saurait excéder le prix de vente unitaire du produit pour lequel la responsabilité est invoquée.

EN AUCUN CAS, OMRON NE SERA RESPONSABLE DE LA GARANTIE, DE LA RÉPARATION OU AUTRE DEMANDE CONCERNANT LES PRODUITS, À MOINS QUE L'ANALYSE D'OMRON NE CONFIRME QU'ILS ONT ÉTÉ MANIPULÉS, STOCKÉS, INSTALLÉS ET ENTRETENUS CORRECTEMENT ET N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE CONTAMINATIONS, D'UNE UTILISATION ANORMALE OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION OU DE MODIFICATIONS OU RÉPARATIONS INAPPROPRIÉES.

#### Considérations sur les applications

#### **ADÉQUATION AU BESOIN**

OMRON ne garantit pas la conformité de ses produits avec les normes, codes, ou réglementations applicables en fonction de l'utilisation des produits par le client.

Il appartient à l'opérateur de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de l'adéquation des produits aux systèmes, machines et équipements avec lesquels ils seront utilisés.

Informez-vous de toutes les interdictions d'utilisation de ce produit applicables et respectez-les.

NE JAMAIS UTILISER LES PRODUITS DANS LE CADRE D'UNE APPLICATION IMPLIQUANT UN RISQUE GRAVE POUR LA VIE OU LA PROPRIÉTÉ SANS VOUS ASSURER QUE LE SYSTÈME DANS SON INTÉGRALITÉ EST CONÇU POUR GÉRER CES RISQUES ET QUE LES PRODUITS OMRON SONT CORRECTEMENT PARAMÈTRES ET INSTALLES POUR L'UTILISATION SOUHAITÉE AU SEIN DE L'ÉQUIPEMENT OU DU SYSTÈME COMPLET.

#### **PRODUITS PROGRAMMABLES**

OMRON ne pourra être tenu responsable de la programmation par l'utilisateur d'un produit programmable ou des conséquences d'une telle opération.

#### Dénégations de responsabilité

#### MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques et les accessoires des produits peuvent changer à tout moment pour motif d'amélioration des produits ou pour d'autres raisons. Prenez contact avec votre distributeur OMRON pour obtenir confirmation des caractéristiques techniques des produits achetés.

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Les dimensions et les poids sont nominaux et ne doivent pas être utilisés à des fins de fabrication, même si les tolérances sont indiquées.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Les données techniques indiquées dans le présent catalogue ne visent qu'à guider l'utilisateur et ne constituent pas une garantie. Elles représentent le résultat des tests dans des conditions d'essai d'OMRON et les utilisateurs doivent les mettre en corrélation avec les besoins de leur application. Les performances réelles sont assujetties aux dispositions de la garantie et aux limitations de responsabilité d'OMRON.

Remarque: N'utilisez pas ce document pour faire fonctionner l'appareil.

**OMRON Corporation Industrial Automation Company** 

Tokyo, JAPON

Contact: www.ia.omron.com

*Directions régionales* **OMRON EUROPE B.V.**Wegalaan 67-69-2132 JD Hoofddorp Pays-Bas

Tél.: (31)2356-81-300/Fax: (31)2356-81-388

OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapour 119967 Tél.: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711

**OMRON ELECTRONICS LLC** 

One Commerce Drive Schaumburg, IL 60173-5302 Etats-Unis Tél.: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787

OMRON (CHINA) CO., LTD. Room 2211, Bank of China Tower, 200 Yin Cheng Zhong Road, PuDong New Area, Shanghai, 200120, Chine Tél.: (86) 21-5037-2222/Fax: (86) 21-5037-2200 Distributeur agréé :

© OMRON Corporation 2011 Tous droits réservés. Le produit étant sans cesse amélioré, ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Cat. No. H177-FR2-03