


Ref: AC205

Cordaje de cabos para COBRA®
Litzenseil für COBRA®



E

Descripción :

Utilización

- con anticaídas COBRA

Cuerda de cabos

- poliamida
- diámetro 14 mm
- 3 cabos
- hilo de identificación
- indicador de desgaste amarillo y rojo

Mosquetón de tornillo

- resistencia > 2500 daN
- abertura 17 mm
- acero de alta resistencia
- electrogalvanizado blanco

Resistencia a la rotura

- > 2200 DaN

Peso neto

- 0,9 Kg

D

Beschreibung:

Einsatz

- in Verbindung mit Auffanggerät COBRA

Litzenseil

- Polyamid
- Durchmesser 14 mm
- 3 Litzen
- Kennfaden
- gelber und roter Abnutzungsanzeiger

Schraubkarabiner

- Bruchlast > 2500 daN
- Öffnungsweite 17 mm
- hochfester Stahl
- weiß elektroverzinkt

Bruchlast

- >2200 daN

Nettogewicht

- 0,9 kg

Mosquetón de tornillo
Schraubkarabiner

Guardacabo entrelazado
Gespleißte Schlaufe

Etiqueta
Schild

Manguito térmico
Schrumpfmantel

Cuerda de cabos
Litzenseil

Empalme de parada
Sicherungsspleiß

Longitud
Länge **5 m**

* Conforme a la norma EN 353/2 con anticaídas COBRA Protecta
Ausführung gemäß EN 353/2 in Verbindung mit PROTECTA-Auffanggerät COBRA

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.
Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

09/99