

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DULUX D/E LED HF & AC Mains 10 W/4000K

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS | LED de remplacement pour lampes fluocompactes, avec culot G24q pour fonctionnement sur ballast électronique et tension secteur



DOMAINES D'APPLICATION

- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- LED de remplacement pour lampes fluocompactes conventionnelles dans les luminaires avec alimentation électronique ou sur secteur
- Remplacement rapide, simple et sûr
- Base rotative autour de son axe longitudinal ($\pm 90^\circ$)
- Faible consommation d'énergie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Culot G24q à quatre broches
- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Lampes sans mercure



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	10,00 W
Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220...240 V
Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B)	95
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	150
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Courant d'appel	10.0 A
Facteur de puissance λ	> 0,90


Données photométriques

Flux lumineux nominale	1000 lm
Flux lumineux	1000 lm
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1000 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Température de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s
Angle de rayonnement	120 °
Temps d'amorçage	< 0,5 s

Dimensions & poids



Longueur totale	171,0 mm
Diamètre	35,0 mm
Forme de l'ébauche	-
Longueur	171,0 mm

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Température maximale au point de test	73 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	30000 h
Durée de vie	30000 h
Nombre de cycles de commutation	200000
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0,70

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G24q-3
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui
Design / version	Dépolie
Pictogramme DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	10 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	DULUXDE26LED10W
-----------------------	-----------------

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 35 °C à l'intérieur du luminaire.

Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
--------------	----------------------------------	---	------------	--------

4058075135260	Etui carton fermé 1	37 mm x 37 mm x 174 mm	103,40 g	0.24 dm ³
4058075135277	Carton de regroupement 10	205 mm x 91 mm x 200 mm	1215,00 g	3.73 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.