

CYCLOPS - Abisolierwerkzeug



1204481

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204481>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 0 bis 11 mm Durchmesser

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1204481
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3123
GTIN	4017918018924
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	44,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	GB

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
------------	-------------------

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	≤ 0,5 mm² ... 25 mm²
------------------------------	----------------------

Maße

Länge	91 mm
-------	-------

Materialangaben

Farbe	silberfarben
-------	--------------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	0 mm ... 11 mm
--------------------------	----------------

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de