

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6 - 1212034

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introducción lateral, engaste trapezoidal

Sus ventajas

- ✓ Amplia gama de tenazas para prensar
- ✓ Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier puntera con un esfuerzo mínimo
- ✓ Prensado de alta calidad permanente
- ✓ Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
- ✓ Bloqueo forzoso desbloqueable



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 453813
EAN	4046356453813
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	444,200 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia
Clave de venta	BG3131

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	198 mm
Ancho (a)	18 mm
Altura (c)	59 mm

Generalidades

Color	negro
Prensado	Engaste trapezoidal

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6 - 1212034

Datos técnicos

Generalidades

Tipo de contacto	punteras aisladas y no aisladas
Denominación	Punto de engaste 1
Sección mín.	0,25 mm ²
Sección máx.	0,75 mm ²
AWG mín.	24
AWG máx.	20
Denominación	Punto de engaste 2
Sección mín.	1 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
AWG mín.	18
AWG máx.	16
Denominación	Punto de engaste 3
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG máx.	14
Estación matriz	Punto de engaste 4
Sección máx.	4 mm ²
AWG máx.	12
Estación matriz	Punto de engaste 5
Sección máx.	6 mm ²
AWG máx.	10
Peso	358 g
Sección mín.	0,25 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	24
AWG máx.	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6 - 1212034

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 9.0	21043811
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Homologaciones


Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

Accesorios

Accesorios

Material de montaje

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6 - 1212034

Accesorios

Resorte de repuesto - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Resorte recuperador de repuesto

Matriz

Matriz de repuesto - CRIMPFOX 6/DIE - 1212035



Matriz de repuesto para CRIMPFOX 6
