


E12550



Câble avec prise femelle

ADOGS020PLS0002H02



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle; Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Température ambiante en mouvement [°C]	-20...85
Indice de protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids [g]	89,5
Matières	PA
Matière du corps	PA
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui

E12550



Câble avec prise femelle

ADOGS020PLS0002H02

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
BN = noir
 brun