




Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE



Application		
Version	pour tuyaux	
Tenue en pression	50 bar	5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	162	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité	
Raccord process	Raccord à souder DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	