

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart UPS - Onduleur SMTL Line inter - Bat Li-ion 1980W/2200VA - Rack 2U - NC

SMTL2200RMI2UCNC

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
-------------------------------	----------------

Complémentaires

Type de port de communication	SmartConnect Ethernet port
Package logiciel	SmartConnect software pour surveillance alimentation à distance disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Commentaires sur le graphique de la batterie	Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime étendu	0
Temps de recharge de la batterie	2 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Conception durée de vie de la batterie	8...10 année(s)
Puissance de charge de la batterie (Watts)	216 W nominal

Généralités

Equipement fournis	Supports de montage en rack Rails de support de montage en rack Vis Rondelle Câble USB Câble Ethernet
Nombre de modules d'alimentation	0
Sous-catégorie de produits Web	Cloud-enabled monitoring
Redondance	No

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Physique

Nombre d'unité de rack	2U
Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	8,6 cm
largeur	43,2 cm
Profondeur	68,3 cm
Poids du produit	33,3 kg
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée
Compatible USB	Yes

Entrée

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Type de connexion entrée	CEI 60320 C20
Type de protection en entrée	Disjoncteur
Limites de la tension d'entrée	160...286 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

Sortie

Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	1980 W
puissance nominale en VA	2200 VA
Type de connexion sortie	8 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19
Facteur de crête	3:1
Puissance configurable max. (VA)	2200 VA
Puissance configurable max. (Watts)	1980 W
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

Certifications du produit	UK PSTI
---------------------------	---------

Environnement

Niveau acoustique	55 dB
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C

Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...7620,0000000000 m
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Communication et gestion

Alarme	Alarme audible et visible
Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
Emplacement disponible	1
Appareils pré-installés	Network management card 3 with environmental monitoring
Support port de communication	Port ethernet SmartConnect: pour surveillance cloud disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	739 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	45,8 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	98 cm
Poids de l'emballage 1	41,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	User replaceable
Reprise	No

Fiche technique du produit

SMTL2200RMI2UCNC

Image of product / Alternate images

Alternative

