

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

► Données de base



Câble pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, PUR/PVC noir, extrémité non terminée sur connecteur femelle droit M5, longueur 10 m

Référence	1530498
Désignation d'article	SAC-4P-10,0-PUR/M5FS
EAN	4046356024297
Unité d'emballage	1 Quantité
Tarif douanier	85444190
Poids/Unité	0,173 KG
Donnée de page de catalogue	Page 119 (NTK-2006)

► Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis: 22.03.2006



► Données techniques

Autres caractéristiques

Intensité nominale I_N	1 A
Tension nominale U_N	125 V
Nombre de pôles	4

SAC-4P-10,0-PUR/M5FS




Résistance de passage	$\leq 0,003 \Omega$
Température ambiante (service)	-25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
Température ambiante (service)	-5 °C ... 80 °C (câble, pose souple)
Température ambiante (service)	-25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Longueur de câble fixe	10 m
Type de câble	PUR/PVC noir
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau contact	CuSn
Matériau surface du contact	Au
Matériau porte-contacts	PUR
Matériau surface de prise	PUR
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Fil, coloris	noir, marron, bleu, blanc
Section de câble	0,14 mm ²
Résistance de passage	≤ 0,003 Ω
Résistance d'isolement	≥ 10000000000 Ω
Tension d'essai	1750 V


► Schémas

Dessin coté




Connecteur femelle M5 x 0,5, droit

Schéma électrique



Disposition des contacts des connecteurs
mâles/femelles M5

Dessin schématique



Connecteur femelle M5, 4 pôles

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstr. 8

32825 Blomberg

Germany

Tél : +49 5235 3 00

Télécopie : +49 5235 3 41200

<http://www.phoenixcontact.de>

Phoenix Contact

Sous réserve de modifications techniques