



Contacteurs tripolaires (références : pages A244 et A245)


LC1-D0900 à D3200
LC1-D11500 et D15000




LC1-D0910 à D3810
LP1-D0910 à D3210



LC1-D0901 à D3801
LP1-D0901 à D3201




LC1 et LP1-
D4011 à D9511




Contacteurs tétrapolaires (références : page A246)


LC1 et LP1-
D12004 à D80004
LC1-D115004



LC1 et LP1-
D12008 à D25008




LC1 et LP1-
D40008 à D80008




Blocs additifs frontaux

Contacteurs auxiliaires instantanés (références : page A254)


1 "F" LA1-DN10 (1)




1 "O" LA1-DN01 (1)



1 "F" + 1 "O" LA1-DN11




2 "F" LA1-DN20




2 "O" LA1-DN02




2 "F" + 2 "O" LA1-DN22




1 "F" + 3 "O" LA1-DN13




4 "F" LA1-DN40




4 "O" LA1-DN04



2 "F" + 2 "O" dont 1 "F" + 1 "O" chevauchants LA1-DC22




3 "F" + 1 "O" LA1-DN31




Blocs additifs frontaux

Contacteurs auxiliaires instantanés conformes à la norme EN 50012 (références : page A254)


1 "F" + 1 "O"
LA1-DN11P




1 "F" + 1 "O"
LA1-DN11G




1 "F" + 1 "O"
LA1-DN11M




1 "F" + 3 "O"
LA1-DN13P




3 "F" + 1 "O"
LA1-DN31P




2 "F" + 2 "O"
LA1-DN22P




2 "F" + 2 "O"
LA1-DN22G




1 "F" + 3 "O"
LA1-DN13M



3 "F" + 1 "O"
LA1-DN31M



2 "F" + 2 "O"
LA1-DN22M




(1) Les repères entre parenthèses correspondent au montage de l'additif à droite du contacteur.


Choix : page A208
Caractéristiques : page A240
Références : pages A244 à A246
Schémas : pages A266 et A267

Blocs additifs frontaux
Contacts auxiliaires instantanés étanches (références : page A254)


2 "F" (24-50 V)
LA1-DX20




2 "F" (5-24 V)
LA1-DY20



2 "F" étanches (24-50 V)
2 "F" normaux
LA1-DZ40




2 "F" étanches (24-50 V)
+ 1 "F" + 1 "O" normaux
LA1-DZ31




Blocs additifs frontaux
Contacts auxiliaires temporisés (références : page A254)

Travail 1 "F" + 1 "O"
LA2-DT.



Repos 1 "F" + 1 "O"
LA3-DR.




Travail "O" avec contact "F" décalé
LA2-DS.



Blocs d'accrochage mécanique
(références : page A254)

LA6-DK10 et LA6-DK20




Blocs additifs latéraux
Contacts auxiliaires instantanés
(références : page A254)

1 "F" + 1 "O" LA8-DN11 (1)




2 "F" LA8-DN20 (1)




(1) Les repères entre parenthèses correspondent au montage de l'additif à droite du contacteur.

Modules temporisateurs électroniques "série"

Travail LA4-DT.U




Repos LA4-DR.U



Modules de commande Auto-Manuelle-Arrêt


LA4-DM.




(1) Automate

Modules d'interface amplificateurs


A relais
LA4-DF.




LA4-DFBQ



A relais et marche forcée
LA4-DL.



Statique
LA4-DWB.



(références : page A256)

Choix : page A208
Caractéristiques : page A240
Références : pages A244 à A246
Schémas : pages A262 à A265