ベーストリップ - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアルに記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: SMD/THT/THR, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能



図は10極仕様

特長

- 挿入方向はプリント基板に対して垂直
- ピッチ : 3.5および3.81 mm
- 小ロットバラを箱詰めで納品
- コンパクトピッチの低背型THRソケット
- SMTリフロープロセスで使用

基本情報

梱包	50 pc
GTIN	4 046356 034128
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.556 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

長さ	7.25 mm
高さ	11.8 mm
幅	9.01 mm
ピッチ	3.81 mm
寸法a	3.81 mm
ピン寸法	0,8 x 0,8 mm
穴径	1.4 mm

その他

製品範囲	MCV 1,5/..-G-THR

ベーストリップ - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

技術データ

その他

絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	160 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	250 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I_N	8 A
最大負荷電流	8 A
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	2

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ベーストリップ - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

認証

認証

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized / IECEE CB Scheme

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

EAC

cULus Recognized

	B	D
標準規格 IN	8 A	8 A
定格電圧UN	300 V	300 V

IECEE CB Scheme

標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

コーディングプロファイル - CP-MSTB - 1734634



キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材

ベーストリップ - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

アクセサリ

端子台マーキング

マーキングカード - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



マーキングカード, シート, 白, ラベリングなし, ラベリング可能： プロッタ, オフィスのプリントシステム, 取付けタイプ: 粘着剤, 印字エリア: 186 x 2,8 mm

端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番（1～10、11～20など、91～(99)100まで）, 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅： 3.81 mm, 印字エリア: 3,81 x 2,8 mm

光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 - 1841174

光ファイバー, ピッチ: 3.81 mm, 極数: 10, 寸法a : 1.5 mm, 色: 透明



光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 - 1841190

光ファイバー, ピッチ: 3.81 mm, 極数: 10, 寸法a : 2.3 mm, 色: 透明



光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - 1841213

光ファイバー, ピッチ: 3.81 mm, 極数: 10, 寸法a : 4 mm, 色: 透明



その他の製品

ベーストリップ - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

アクセサリ

プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578




プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 - 1827127



プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - QC 0,5/ 2-ST-3,81 - 1897393



プラグ, 定格電流: 6 A, 定格電圧 (III/2) : 200 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: 圧接接続QUICKON, 色: 緑, コンタクト表面: すず

ベーストリップ - IMCV 1,5/ 2-G-3,81 - 1875425



ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

プリント基板用コネクタ - MCC 1/ 2-STZ-3,81 - 1852176




プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: 圧着接続, 色: 緑, 電流[A]および接続電線断面積[mm²]のデータに対応するメス圧着式コンタクト：5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

ベーストリップ - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

アクセサリ

プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 - 1851041



プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1850660



プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - MCVW 1,5/ 2-ST-3,81 - 1826979



プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず


ベーストリップ - IMC 1,5/ 2-G-3,81 - 1862577




ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.81 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

図面

図




穴あけ加工図




Type: MC 1,5/...-ST-3,81 with MCV 1,5/...-G-3,81 P26 THR

ベーストリップ - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

図



外形寸法



Type: FMC 1,5/...-ST-3,81 with MCV 1,5/...-G-3,81 P.. THR

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com