

LINEA STAR COOLER

SC25000P

SC21000P

Per eliminare velocemente caldo e umidità dagli ambienti di lavoro, migliorando il benessere e l'efficienza degli operatori, STAR COOLER rappresenta la soluzione più efficace e conveniente sul mercato.

Ogni unità è mobile e indipendente, senza la necessità di unità esterne. Non richiede quindi tempi e costi di installazione.

Basta un semplice click per generare, senza rumorosità, un flusso di aria fredda concentrato su una zona specifica, sia in ambienti interni che in aree di lavoro esterne, garantendo alta efficienza di raffreddamento anche a grandi distanze dall'unità.

La coppia di convogliatori allungabili e flessibili consente di canalizzare l'aria fredda in ogni angolazione, raggiungendo anche ambienti difficili o angusti e permettendo di raffreddare più zone contemporaneamente.



Funzione Timer
arresto automatico.



Impostazione temperatura
uscita condotti aria fredda.



Impostazione
temperatura ambiente.



Tanica interna
per raccolta condensa da 18 litri.



2 livelli di velocità.



Allarme protezione
serbatoio condensa pieno.



Display digitale comandi.



Mobile con ruote dotate di freno.

Aria condizionata mobile a zone per necessità di freddo più intenso e mirato per applicazioni nell'industrial processing.

Grazie alla propria efficienza e versatilità STAR COOLER rappresenta la soluzione immediata ideale per un'ampia gamma di settori.

Settore industriale

Per raffreddare:

- postazioni di lavoro in capannoni non climatizzati o all'interno di veicoli;
- zone di carico e scarico;
- attività di industrial processing.

Settore navale - cantieri

Per raffreddare:


- postazioni di lavoro all'interno delle costruzioni navali e nelle cabine di manovra.

Settore eventi, showroom e aziende di noleggio

Per raffreddare grandi ambienti non climatizzati come tensostrutture o ampie aree all'aperto allestite con tendoni e gazebo.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SC25000P	SC21000P
Area di raffreddamento	60/80 m ² circa*	50/70 m ² circa*
Voltaggio	230V-50Hz monofase	230V-50Hz monofase
Potenza assorbita	2680 W	2070 W
Capacità di raffreddamento	25000 BTU/h	21000 BTU/h
Flusso aria (condensatore)	2009/2497 m ³ /h	2022/2362 m ³ /h
Flusso aria (evaporatore)	985/1104 m ³ /h	790/951 m ³ /h
Refrigerante	R-32	R-32
Serbatoio di condensa	18 litri	18 litri
Diametro condotto espulsione aria calda	40 cm	30 cm
Lunghezza condotto espulsione aria calda	max 10 m	max 10 m
Lunghezza (max) condotto aria standard	da 50 a 75 cm	da 50 a 75 cm
Dimensioni	56x75x120 cm	52,3x67x104 cm
Peso netto	102 kg	84 kg

Figura 1



MOD. SC25000P

Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile

Area raffreddata 60/80 m² circa*

Grazie agli appositi convogliatori veicola l'aria fredda e deumidificata (Fig.1)

DOTAZIONI STANDARD:

Sonda temperatura antigelo

Allarme/Protezione serbatoio pieno

Pressostato di sicurezza all'uscita del compressore

Tanica interna per condensa da 18 litri

Cavo alimentazione con spina Schuko

Filtro metallico antipolvere evaporatore (lavabile)

Filtro metallico antipolvere condensatore (lavabile)

Autodiagnosi

Ripartenza automatica

Termostato antighiaccio

2 livelli di velocità

Display digitale comandi

MOD. SC21000P

Mobile, con ruote per un utilizzo flessibile

Area raffreddata 50/70 m² circa*

Grazie agli appositi convogliatori veicola l'aria fredda e deumidificata (Fig.1)

DOTAZIONI STANDARD:

Sonda temperatura antigelo

Allarme/Protezione serbatoio pieno

Pressostato di sicurezza all'uscita del compressore

Tanica interna per condensa da 18 litri

Cavo alimentazione con spina Schuko

Filtro metallico antipolvere evaporatore (lavabile)

Filtro metallico antipolvere condensatore (lavabile)


Autodiagnosi

Ripartenza automatica

Termostato antighiaccio

2 livelli di velocità

Display digitale comandi



Condotto aria fredda orientabile



* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da test. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.