



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	Linergy TR
Tipo prodotto	Morsettiera
Nome dispositivo	TRA
Tipo morsettiera	Scollegamento portafusibili rimovibile
Elemento di collegamento associato	Diodo Fusibile cilindrico Lama
Livello morsettiera	1
Installazione	Aggancio
Diametro nominale	2,5 mm ²
Lunghezza	62 mm
Colore	Grigio
Quantità per confezione	Set da 50

Caratteristiche tecniche

Calibro fusibile	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Larghezza	5,2 mm
Altezza	36,5 mm
Connessioni - morsetti	1 push-in: a monte 1 push-in: a valle
Number of connections	2
Posizione collegamento	Lato superiore
Numero di ingressi di misura	2
Sezione dei fili	0,14...2,5 Mm ² , flessibile senza terminazione cavo 0,14...4 mm ² , solido
Lunghezza di spelatura fili	10 mm
Tipo di strumento	Sconnessione: cacciavite piatto Connessione: senza attrezzi
Tensione nominale di impiego [Ue]	400 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus 300 V CSA
Corrente nominale [In]	20 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 20 A cURus 20 A CSA
Materiale	Poliammide 6/6: cassa isolante
Perdita dielettrica	0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Costante dielettrica	3,7 a 1 MHz
Resistività	10000 MΩ/M conforme a IEC 60093 10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30
Resistenza superficiale	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30
Resistenza allo scorrimento	500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30
Ritardo di fiamma	V0, spessore 0,8 mm conforme a UL 94
Peso netto	8 g

Compatibilità gamma	Prisma G Prisma P Prisma - Prisma - Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilità del prodotto	Contenitori Spacial

Ambiente

Certificazioni prodotto	cURus[RETURN]LR[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]GL
Resistenza dielettrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...130 °C conforme a IEC 60216-1 -40...130 °C conforme a VDE 0304-T21

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	6,500 cm
Confezione 1: peso	7,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	4,500 cm
Confezione 2: larghezza	7,000 cm
Confezione 2: profondità	27,000 cm
Confezione 2: peso	387,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	1250
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	10,056 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------