



Brand of NTN corporation

Données techniques

UKPE211H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UK211G2H, PE211

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	35 mm
B - Largeur Bague Intérieure	33 mm
d - Diamètre arbre	50 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	75 mm
G - Graisseur	R1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement	63,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	22,5 mm
H2 - Hauteur du logement	124,5 mm
J - Distance entre trous de fixation	176 mm
L - Longueur du logement	222 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	68 mm
N - Dimension trou de fixation	18 mm
N1 - Longueur du trou de montage	30 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement	29 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	43550000 mN
C0 - Capacité de charge statique	29200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	3,51 kg
Référence du manchon	H2311

