

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Harmony - Manipulateur 4 directions

XD2PA24W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.89 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Harmony XD2          |
| Type de produit ou équipement | Manipulateur complet |
| Nom de l'appareil             | XD2                  |
| Diamètre de fixation          | 22 mm                |
| Matériau de la collerette     | Métal chromé         |

### Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [UI] tension assignée d'isolement          | 500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1<br>600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508<br>600 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Information sur position de fonctionnement | Toutes positions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cran par direction                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Information du sens de fonctionnement      | Omnidirectionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type et composition des contacts           | 1 NO pour temporisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protection contre les courts-circuits      | 10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mode de raccordement                       | Bornes à vis imperdables, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> avec ou sans embout<br>Bornes à vis imperdables, 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> avec ou sans embout<br>Bornes à vis imperdables, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> avec ou sans embout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durée de vie électrique                    | 1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>1000000 cycle, AC-15 à 127 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>1000000 cycle, DC-13 à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>1000000 cycle, DC-13 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>1000000 cycle, DC-13 à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>1000000 cycle, AC-15 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Désignation code des contacts              | A600-Q600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Catégorie de surtension                    | Classe I se conformer à CEI 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durée de vie mécanique                     | 1000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entraxe de fixation                        | 85 x 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rappel                                     | vers position 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur                                    | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur                                 | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids du produit              | 0,145 kg                                                                             |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1<br>3 A à 240 V, AC-15, A300 |

## Environnement

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60947-5-1                                      |
| Certifications du produit                      | UL<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)    |
| Traitement de protection                       | TC                                                 |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...70 °C                                        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C                                        |
| Tenue aux vibrations                           | 5 gn (f= 40...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques                     | 20 gn se conformer à CEI 60068-2-27                |
| Degré de protection IP                         | IP66 se conformer à CEI 60529                      |

## Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1  | 3,1 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 4,2 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,8 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 158,0 g |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.9 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Use Longer                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prolongation de vie                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réparation                                               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Use Again                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réemballer et réusiner                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Label DEEE                                               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Checked &  
repacked by

