


Convertisseur PNP/NPN

Convertir PNP-NPN

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Pour ambiance peinture	oui

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	10
Tension d'alimentation [V]	< 24 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	0,1

Sorties

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
--	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
Température ambiante en mouvement [°C]	-25...60
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tests / homologations

MTTF [Années]	17562
---------------	-------

Données mécaniques

Poids [g]	154,9
Dimensions [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5

EVC01E



Convertisseur PNP/NPN

Convertir PNP-NPN

Matière du corps	TPU	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Matière des joints	FKM	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques


Remarques	pour capteurs selon CEI 60947-5-2 avec fonction normalement ouvert
Remarques	Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc