

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

印制电路板终端，额定电流: 8 A，额定电压(III/2): 160 V，额定横截面: 1 mm²，电位数: 5，行数: 1，每行位数: 5，产品系列: MKDS 1/-SMD，针距: 3.81 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，安装: SMD 焊接，导线 / PCB连接方向: 0 °，颜色: 黑色，针脚排列: 线性几何结构，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 盘卷式包装



优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线
- 针对各导线横截面的极小型设计
- 设计用于整合到SMT焊接过程中

商业数据

订货号	1727269
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
注意	定制 (不可退回)
销售关键代码	AALHAB
产品关键代码	AALHAB
目录页面	页码82 (C-1-2013)
GTIN	4017918025632
单件重量 (含包装)	5.82 g
单件重量 (不含包装)	4.235 g
原产地	PL

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>

技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	MKDS 1/..-SMD
产品线	COMBICON Terminals S
类型	固定式连接器
位数	5
针距	3.81 mm
连接量	5
行数	1
电位数目	5
针脚排列	线性几何结构
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	8 A
额定电压 U_N	160 V
额定电压(III/3)	160 V
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV
额定电压(III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电压 (II/2)	250 V
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV

连接数据

连接技术

类型	固定式连接器
额定横截面	1 mm ²

导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1 mm ²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 16
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm ² ... 0.5 mm ²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm ² ... 0.5 mm ²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.14 mm ² ... 0.5 mm ²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.14 mm ² ... 0.2 mm ²
剥线长度	5 mm
螺钉头驱动方式	开槽 (L)
紧固扭矩	0.22 Nm ... 0.25 Nm

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>

安装

安装类型	SMD 焊接
针脚排列	线性几何结构

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面 (顶层)	锡 (5 - 7 μm Sn)
接线点金属表面 (中层)	镍 (2 - 3 μm Ni)
焊接区域金属表面 (顶层)	锡 (5 - 7 μm Sn)
焊接区域金属表面 (中层)	镍 (2 - 3 μm Ni)


材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	黑色 (9005)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	IIIa
CTI符合IEC 60112	250
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

应用说明	吸放盘会从元件中凸出来。PCB布局必须确保组装元件时不会发生碰撞。
------	-----------------------------------

尺寸

尺寸图	
针距	3.81 mm
宽度 [w]	26.62 mm
高度 [h]	9.2 mm
长度 [l]	9.3 mm

PCB设计

Pad几何结构	1.5 x 2.5 mm
---------	--------------

机械测试

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.14 mm ² / 刚性 / > 10 N
	0.14 mm ² / 柔性 / > 10 N
	1.5 mm ² / 刚性 / > 40 N
	1 mm ² / 柔性 / > 35 N

电气测试

温升测试

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
温度上升要求测试	环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。

瞬时冲击电流强度测试

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
----	-----------------------

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09
绝缘材料组	IIIa
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 250
额定绝缘电压 (III/3)	160 V
额定电涌电压 (III/3)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	1.5 mm
最小爬电距离(III/3)	2.5 mm
额定绝缘电压 (III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	1.6 mm
额定绝缘电压 (II/2)	250 V
额定过电压 (II/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	2.5 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子

1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>



扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-10:2013-04
温度	850 °C
暴露时间	5 s

老化

规格	IEC 60947-7-4:2019-01
----	-----------------------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	盘卷式包装
------	-------

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子


1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>




图纸

尺寸图



图表



型号 : MKDS 1/...-3,81 SMD BK


MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>

开孔图/焊盘环宽



MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子

1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>



认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>

cULus认证				
认证ID: E60425-19770427				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
仅适用柔性导线	300 V	13.5 A	30 - 16	-
标准	300 V	10 A	30 - 16	-
使用组 D				
仅适用柔性导线	150 V	13.5 A	30 - 16	-
标准	300 V	10 A	30 - 16	-

VDE绘图认证				
认证ID: 40055394				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	200 V	17.5 A	-	0.2 - 1.5

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子

1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - PCB端子

1727269

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1727269>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn